

## CVA 7845 125 Gala Ed

Espressomaskiner til indbygning med DirectWater med CoffeeSelect og AutoDescale til højeste standard.



- Stort touchdisplay med bevægelsessensor – M Touch + MotionReact
- Individuel nydelse – med tre bønnebeholdere – CoffeeSelect
- Bedste vedligeholdelse, helt automatisk: AutoDescale og AutoClean
- Perfekt position: Takket være den patenterede CupSensor
- Produkt med wi-fi – Miele@home

EAN: 4002516721901 / Materiale nummer: 12388600 / Gammelt materiale nummer: 29784521NER

<b>Jubilæumskampagne</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Jubilæumskampagne</b>	
Jubilæumsmodeller 125	•
<b>Konstruktion og design</b>	
Fuldautomatisk espressomaskine til indbygning til friske bønner	•
VitroLine	•
ArtLine	•
<b>Fordele</b>	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
One-Touch-tilberedning	•
OneTouch for Two-tilberedning	•
Double shot	•
Programmerbare brugerprofiler	10
Aromabevarende maleenhed	•
Indstillelig malegrad	•
Programmerbar mælemængde	•
Programmerbar vandmængde	•
Programmerbar vandtemperatur	•
Programmerbar mælkemængde	•
Programmerbar mælkeskums mængde	•
Programmerbar forbrygning	•
TeaTimer	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Netværk med Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Lys tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Display tændes ved registrering af bevægelse	•
CupSensor	•
Trinløst indstilleligt kaffeudløb i cm	4,0
Trinløst indstilleligt kaffeudløb i cm	16,5
PerformanceMode	•
EasyClick-mælkebeholder	•
DirectWater	•
ComfortDoor	•
Skjult dørgreb	•
BrilliantLight	•
Bryggeenhedens lys	•
Ekspert-mode	•
Individuelt sprogvvalg	•
MyMiele	•
Show me how	•
Antal kaffesorter	3
Antal bønnebeholdere	3
Kaffebønnebeholderens kapacitet i gr.	300
Kapacitet pr. bønnebeholder B i g	150
Kapacitet pr. bønnebeholder C i g	150
Samlet kapacitet for bønnebeholdere i g	600

## CVA 7845 125 Gala Ed

Espressomaskiner til indbygning med DirectWater med CoffeeSelect og AutoDescale til højeste standard.



EAN: 4002516721901 / Materiale nummer: 12388600 / Gammelt materiale nummer: 29784521NER

Aftagelig bønnebeholder	•
Vandbeholderens kapacitet i liter	2,7
Mælkebeholderens kapacitet i l	0,7
Affaldsbeholderens rumfang i stk.	17
Kapacitet afdrypningsbakke i liter	1,6
Let tilgængelig forsyningsbeholder	•
Visning af klokkeslæt	•
Synkronisering af tid	•
Visning af dato	•
Programmerbar starttid	•
Programmerbar sluktid	•
Programmerbar stand-by-tid	•
Individuelle instillinger	•
<b>Drikke</b>	
Valgbar drikmængde i ml	20-300
Ristretto	•
Ristretto dobbelt	•
Espresso enkelt	•
Espresso dobbelt	•
Kaffe enkelt	•
Kaffe dobbelt	•
Caffe lungo enkelt	•
Caffe lungo dobbelt	•
Cappuccino enkelt	•
Cappuccino dobbelt	•
Latte macchiato enkelt	•
Latte macchiato dobbelt	•
Varm mælk enkelt	•
Varm mælk dobbelt	•
Mælkeskum enkelt	•
Mælkeskum dobbelt	•
Espresso macchiato enkelt	•
Espresso macchiato dobbelt	•
Cappuccino italiano enkelt	•
Cappuccino italiano dobbelt	•
Flat white enkelt	•
Flat white dobbelt	•
Café au lait enkelt	•
Café au lait dobbelt	•
Caffe latte enkelt	•
Caffe latte dobbelt	•
Caffè americano enkelt	•
Caffe americano dobbelt	•
Long black enkelt	•
Long black dobbelt	•
Varmt vand enkelt	•
Varmt vand dobbelt	•
Ekstra varmt vand enkelt	•
Ekstra varmt vand dobbelt	•
Sort te enkelt	•
Sort te dobbelt	•

CVA 7845 125 Gala Ed

Espressomaskiner til indbygning med DirectWater  
med CoffeeSelect og AutoDescal til højeste standard.

EAN: 4002516721901 / Materiale nummer: 12388600 /

Gammelt materiale nummer: 29784521NER

Urtete enkelt	•
Urtete dobbelt	•
Frugtte enkelt	•
Frugtte dobbelt	•
Grøn te enkelt	•
Grøn te dobbelt	•
Hvid te enkelt	•
Hvid te dobbelt	•
Japansk te enkelt	•
Japansk te dobbelt	•
Chai latte enkelt	•
Chai latte dobbelt	•
Kaffekande	•
Tekande	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energibesparende Eco-funktion kan indstilles	•
Energiforbrug i standby-tilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	1,4
Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i min.	20
Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i standbytilstand i min.	20
Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i netværksforbundet standbytilstand i min.	20
<b>Plejekomfort</b>	
AutoDescal-Funktion	•
Manuel afkalkning	•
AutoClean	•
Automatisk skylning af mælkeslangen fra vandbeholderen	•
Komfortable rengøringsprogrammer	•
Automatisk skyllefunktion	•
ComfortClean	•
Aftagelig mælkeslange	•
Aftagelig bryggeenhed	•
Indstillelig vandhårdhed	•
<b>Sikkerhed</b>	
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
<b>Tekniske data</b>	
Nichebredde i mm	560
Nichebredde i mm	568
Nichehøjde i mm	450
Nichehøjde i mm	452
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkt højde i mm	455
Produkt dybde i mm	475
Dybde i cm med åben dør	108,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,45
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Vandtilførselsslængens længde i m	1,5

## CVA 7845 125 Gala Ed

Espressomaskiner til indbygning med DirectWater med CoffeeSelect og AutoDescal til højeste standard.



EAN: 4002516721901 / Materiale nummer: 12388600 /

Gammelt materiale nummer: 29784521NER

Den elektriske lednings længde i m 2,0

### Medfølgende tilbehør

Mælkebeholder, glas

•

Afkalkningspatron

•

AutoCleaner


•

### Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,


CVA 7845 125 Gala Ed  
 Espressomaskiner til indbygning med DirectWater  
 med CoffeeSelect og AutoDescal til højeste standard.




CVA7000, side view (\*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000, Built-in larder unit for appliances with fresh water connection (built in)



CVA7000, installation (installation drawings)