

WEK375 WCS PWash&10kg
 Frontbetjent W1-vaskemaskine:
 Med QuickPowerWash og 10 kg kapacitet til hurtig og effektiv vask.



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- Spar energi i den bedste energieffektivitetsklasse A
- QuickPowerWash sørger for effektive og hurtige resultater på kun 49 minutter
- Ekstra udglatning reducerer folder og sparer op til 50 % tid og kræfter#
- Skånsom tøjpleje med 10 kg XXL-SoftCare-tromle



EAN: 4002516789093 / Materiale nummer: 12388860 /
 Gammelt materiale nummer: 11EK3751NDS

Konstruktion	
Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
Konstruktion	
Variant	W1 Chrome Edition
Frontbetjent	•
Centrifugering	
Maks. centrifugeringshastighed	1400
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Farve på drejeknap	Lotushvid / ring, krom
Afskærmningsdesign	skråt
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter
Rengøringseffekt	
Innovativ vasketeknologi PowerWash	•
Portionstilpasset dosering CapDosing	•
Skånsom tøjvask	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	10,0
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	52
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	53
Centrifugeringsenergi klasse	B
Lydniveaurogklasse (ved centrifugering)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	71
Programtid ECO 40-60 ved nominel kapacitet	239
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,40
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,80
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C"	•
Mængdeautomatik	•
Flowmeter	•
Skumregulering	•
ProfiEco Motor	•

WEK375 WCS PWash&10kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med QuickPowerWash og 10 kg kapacitet til hurtig og effektiv vask.




EAN: 4002516789093 / Materiale nummer: 12388860 /


Gammelt materiale nummer: 11EK3751NDS

Vaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
Bomuld	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Imprægnering	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•
Tilvalg vask	
Kort	•
Forvask	•
Vand plus	•
Ekstra skylning	•
Udglatning med damp	•
Summer	•
Kvalitet	
Kontravægte i støbejern	•
Sikkerhed	
Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
Børnesikring	•
PIN-kode lås	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Dybde ved åbnnet dør i mm	1054
Produkttybde i mm uden dør (til underbygning)	600
Vægt i kg	93
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2
Medfølgende tilbehør	
3 kapsler	•
Værdibevis til Miele-vaskemiddel	•


WEK375 WCS PWash&10kg
Frontbetjent W1-vaskemaskine:
Med QuickPowerWash og 10 kg kapacitet til hurtig og effektiv vask.




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm