

PUR 98 W

Vægemhætte

med EasySwitch-taster til bekvem betjening og LED-belysning



- Tidløst design – matsort emskærm i 898 mm bredde
- Effektiv – 650 m³/h i boostertrinnet
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- Eget til udluftning til det fri og recirkulation



EAN: 4002516737896 / Materiale nummer: 12394750 /

Gammelt materiale nummer: 28419855NER

Konstruktion	
Vægemhætte	•
Konstruktion og design	
Maskinfarve	Matsort
Opvarmningsformer	
Luftføringsart	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 12-P, DKF12-R
Betjeningskomfort	
Elektronisk styring	•
Betjeningsknapper	Knapper med LED
Sugeeffektrin (antal uden intensivtrin)	3
Boostertrin	1
Effektivitet og bæredygtighed	
Årligt energiforbrug i kWh/år	49,7
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A
Klasse for fedtudskilningsniveauet	A
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Plejekomfort	
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Filtersystem	
Antal metalfedtfilter i rustfrit stål, der er egnet til maskinopvask (10-lag)	3
Lys	
Antal x Watt	3 x 3 W
Lysstyrke i Lx	450 lx
Farvetemperatur i K	3000 Kelvin
Blæser	
Dobbelsidet sugende blæser	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
Udluftning	
Effektrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	265
Effektrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	320
Effektrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	395
Luftydelse på boostertrin 1 (m ³ /t) iht. EN 61591	650
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	47,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	52,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	56,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	67,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	32,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	37,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60	41,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	52,0
Recirkulation	
Effektrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	190
Effektrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	270
Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591	460

PUR 98 W

Vægemhætte

med EasySwitch-taster til bekvem betjening og LED-belysning



EAN: 4002516737896 / Materiale nummer: 12394750 /

Gammelt materiale nummer: 28419855NER

Effektrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	330
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	54,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	71,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	60,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	64,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	45,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	48,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	56,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	39,0

Sikkerhed

Sikkerhedsafbryder

•

Tekniske data

Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og eksternt motor	685–1005
Samlet højde for emhætter med recirkulation i mm	815–1135
Emfangets bredde i mm	898
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og eksternt motor min. i mm	685
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og eksternt motor max. i mm	1005
Emfangets højde i mm	62
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	815
Emfangets dybde i mm	500
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	1135
Nettovægt i kg	25,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Faseantal	1
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,22
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50

Monteringsanvisninger

Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Tilslutning til udluftning til det fri bag på	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Kamin med teleskop	•

Medfølgende tilbehør

Tilbageslagsklap	•
------------------	---


Ekstratilbehør

Regenererbart aktivt kulfilter	DKF 12-R
--------------------------------	----------

PUR 98 W

Vægemhætte

med EasySwitch-taster til bekvem betjening og LED-belysning



DA 419-6, DA 419-7 (skitse)

1) Udsugning, 2) Recirkulation, 3) Luftudgang, recirkulation monteret opad, 4+5) Installationsområde (ved recirkulation, kun 4)