

KM 7373 FL

Induktionskogeplade

med flex-kogeområde til stort kogegrej



- Intuitivt og hurtigt valg med talrække – ComfortSelect
- 4 kogezone, inkl. 1 flex-kogeområde
- 800 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- Kommunikation med emhætten – automatikfunktion Con@ctivity


EAN: 4002516758426 / Materiale nummer: 12422070 / Gammelt materiale nummer: 26737370NER

Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Induktion
Konstruktion	
Uafhængigt af ovnen	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Indbygning oven på bordplade	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	4
Antal kogeområder	1
Maksimalt antal gryder/pander	4
PowerFlex-kogeområder	
Antal	2
Art	Flex-kogezone
Diameter i mm	Ø 110-210
Ydeevne i W	2100
Booster i W	3000
1. Kogezone/kogeområde	
Position	forrest til venstre
Art	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 110-220
Maks. Booster-effekt i W	3000
Maks. ydeevne i W	2300
2. Kogezone/kogeområde	
Position	bagerst til venstre
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 90-160
Maks. Booster-effekt i W	1850
Maks. ydeevne i W	1400
3. Kogezone/kogeområde	
Ribbehøjde	til højre
Type	Flex-kogezone
Størrelse i mm	210x400
Maks. Booster-effekt i W	3700
Maks. ydeevne i W	3000
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
Kogezoneudvidelse	•
Displayfarve	Gul
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Permanent gryderejring	•

KM 7373 FL

Induktionskogeplade

med flex-kogeområde til stort kogeøj



EAN: 4002516758426 / Materiale nummer: 12422070 /

Gammelt materiale nummer: 26737370NER

Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler) •

Minutur •

Effektivitet og bæredygtighed

Udnyttelse af restvarme •

Energiforbrug i slukket tilstand i W 0,5

Energiforbrug i standby-tilstand i W 1,0

Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W 2,0

Tid i min. til automatisk slukket tilstand 20

Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand 20

Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand 20

Plejekomfort

Meget rengøringsvenlig glaskeramik •

Sikkerhed

Sikkerhedsafbryder •

Låsefunktion •

Sikkerhed mod uønsket betjening •

Integreret kølblæser •

Overhedningssikring •

Restvarme •

Tekniske data

Mål i mm (bredde) 800

Mål i mm (højde) 53

Mål i mm (dybde) 520

Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade 750

Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade 490

Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm 53

Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning 780

Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning 500

Vægt i kg 11

Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning 804

Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning 524

Samlet tilslutningsværdi i kW 7,30

Tilslutningslednings længde i m 1,4

Spænding i V 230


Frekvens i Hz 50-60

Medfølgende tilbehør


Tilslutningsledning

Ja

KM 7373 FL
Induktionskogeplade
med flex-kogeområde til stort kogegrej



KM7373FL, KM7372FL surface-mounted (Installation drawing)



KM7373FL, KM7372FL flush (Installation drawing)