

## G 7210 SCi

Integrerbar opvaskemaskine med 3D MultiFlex-bakke til den højeste komfort.



- Spar desuden op til 50 % strøm – varmtvandsstilslutning
- Alt er perfekt tørret – AutoOpen-tørring
- Friskvandsopvaskemaskine i Automatic-programmet
- Særlig nem åbning og lukning af døren – ComfortClose
- Fleksibel og stabil anbringelse – ExtraComfort-kurvedesign



EAN: 4002516739272 / Materiale nummer: 12426320 / Gammelt materiale nummer: 21721057NER

<b>Konstruktion</b>	
Integrerbar opvaskemaskine	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
<b>Design</b>	
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål CleanSteel
Betjeningspanel	Lige panel
Betjeningsart	Programvælger
Display	Display med 1-linjes tekst
Displayfarve	Hvid
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Hjælp til lukning af døren	ComfortClose
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	Display
Indstilling af sprog i display	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,4
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,54
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	54
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,29
ECO-programmets varighed i minutter	230
Lydniveaunklasse	B
Lydniveau i dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
<b>Resultat</b>	
Friskvandsopvaskemaskine	•
AutoOpen-tørring	•
SensorDry	•
Turbo-termisk tørring med recirkulation	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Opvaskeprogrammer</b>	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Automatic skåne	•
QuickPowerWash	•
Ekstra lydsvag 39 dB(A)	•
Maskinpleje	•
Afkalkningssalt	•

## G 7210 SCi

Integrerbar opvaskemaskine med 3D MultiFlex-bakke til den højeste komfort.



EAN: 4002516739272 / Materiale nummer: 12426320 / Gammelt materiale nummer: 21721057NER

Tilvalg	
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
Kurvedesign	
Bestikplacering	3D MultiFlex-bakke
FlexCare-glasholder	2
FlexCare-klaphylde	1
Kurvedesign	EkstraComfort
Antal kuverter	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Sikkerhed	
Waterproof-system	•
Kontrolmeldinger i displayet for filter	•
Børnesikring	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	805
Nichehøjde i mm maks.	870
Nichedybde i mm	570
Maskinbredde i mm	598
Maskinhøjde i mm	805
Maskindybde i mm	570
Maskindybde i cm ved åben dør	116,5
Nettovægt i kg	48,2
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Vandtilførselsslængens længde i m	1,50
Vandafløbsslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70
Min. frontpladevægt i kg	3,0
Maks. frontpladevægt i kg	10,0
[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service min.]	8,0
[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service maks.]	18,0
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	dansk, deutsch, english (GB), español, français, norsk, português, suomi
Medfølgende tilbehør	
1 x pakke UltraTabs (20 stk)	•
Voucher til 1 x pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 tabs i hver) til specialpris	•