

## G 7233 SCU Excellence

Opvaskemaskine til underbygning

med 3D MultiFlex-bakke til den højeste komfort.



- Ekstremt lavt lydniveau på kun 43 dB(a) dB (A)
- Alt er perfekt tørret – AutoOpen-tørring
- Friskvandsopvaskemaskine – fra 6.0 l i Automatic-programmet
- Fleksibel og sikker placering – MaxiComfort-kurvedesign
- Særlig nem åbning og lukning af døren – ComfortClose



EAN: 4002516739326 / Materiale nummer: 12426420 /  
Gammelt materiale nummer: 21723336NER

Konstruktion	
Opvaskemaskine til underbygning	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
Design	
Betjeningspanelets farve	Brillanthvid
Betjeningspanel	Lige panel
Betjeningsart	Programvælger
Display	Display med 1-linjes tekst
Displayfarve	Hvid
MultiLingua	•
Komfort	
Hjælp til lukning af døren	ComfortClose
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	Display
Indstilling af sprog i display	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,4
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,54
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	54
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,29
ECO-programmets varighed i minutter	230
Lydniveaurogklasse	B
Lydniveau i dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
Resultat	
Friskvandsopvaskemaskine	•
SensorDry	•
Turbo-termisk tørring med recirkulation	•
Aktiv kondensstørring	•
BrilliantGlassCare	•
Opvaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
Automatic skåne	•
Ekstra lydsvag 40 dB(A)	•
Maskinpleje	•
Tilvalg	
Ekspres	•
Opvask Plus	•

## G 7233 SCU Excellence

Opvaskemaskine til underbygning

med 3D MultiFlex-bakke til den højeste komfort.



EAN: 4002516739326 / Materiale nummer: 12426420 /

Gammelt materiale nummer: 21723336NER

Ekstra tørt

•

### Kurvedesign

Bestikplacering	3D MultiFlex-bakke
FlexCare-glasholder	2
FlexCare-klaphylde	1
Kurvedesign	MaxiComfort
Antal kuverter	14
MultiClip	•

### Sikkerhed

Waterproof-system	•
Kontrolmeldinger i displayet for filter	•
Børnesikring	•

### Tekniske data

Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	805
Nichehøjde i mm maks.	870
Nichedybde i mm	570
Maskinbredde i mm	598
Maskinhøjde i mm	805
Maskindybde i mm	570
Maskindybde i cm ved åben dør	116,5
Nettovægt i kg	47,5
Samlet tilslutningsgværdi i kW	2,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Vandtilførselsslangens længde i m	1,50
Vandafløbsslangens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70

### Tilgængelige displaysprog

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska
---	---

### Medfølgende tilbehør

1 x pakke UltraTabs (20 stk)	•
Voucher til 1 x pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en attraktiv pris	•