

G 7294 SCVi Excellence
 Fuldintegreret opvaskemaskine
 med 3D MultiFlex-bakke til den højeste komfort.



- Bedste energieffektivitetsklasse A – energibesparende og miljøvenlig
- Helt tørt – Miele AutoOpen-tørring
- Ekstremt lavt lydniveau på kun 42 dB(A) dB (A)
- Maksimal fleksibilitet og førsteklasses kurvedesign – MaxiComfort kurve
- Friskvandsopvaskemaskiner – så lavt som 6.0 l vandforbrug i automatikprogrammet



EAN: 4002516739395 / Materiale nummer: 12426500 /
 Gammelt materiale nummer: 21729462NER

Konstruktion	
Fuldintegreret opvaskemaskine	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
Design	
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Betjeningspanel	Fuldintegreret panel
Betjeningsart	Programvælger
Display	Display med 1-linjes tekst
Displayfarve	Hvid
MultiLingua	•
Komfort	
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	optisk og akustisk
Indstilling af sprog i display	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,4
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,54
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	54
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,29
ECO-programmets varighed i minutter	230
Lydniveauklasse	B
Lydniveau i dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
Resultat	
Friskvandsopvaskemaskine	•
SensorDry	•
Aktiv kondensstørring	•
BrilliantGlassCare	•
Opvaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Automatic skåne	•
Ekstra lydsvag 37 dB(A)	•
Maskinpleje	•
Afkalkningssalt	•

G 7294 SCVi Excellence
 Fuldintegreret opvaskemaskine
 med 3D MultiFlex-bakke til den højeste komfort.



EAN: 4002516739395 / Materiale nummer: 12426500 /
 Gammelt materiale nummer: 21729462NER

Tilvalg	
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
Kurvedesign	
Bestikplacering	3D MultiFlex-bakke
FlexCare-glassholder	2
FlexCare-klaphylde	1
Kurvedesign	MaxiComfort
Antal kuverter	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
StrawClean	•
Sikkerhed	
Waterproof-system	•
Kontrolmeldinger i displayet for filter	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	805
Nichehøjde i mm maks.	870
Nichedybde i mm	550
Maskinbredde i mm	598
Maskinhøjde i mm	805
Maskindybde i mm	550
Maskindybde i cm ved åben dør	116,5
Nettovægt i kg	48,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Vandtilførselsslængens længde i m	1,50
Vandafløbslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70
Min. frontpladevægt i kg	4,0
Maks. frontpladevægt i kg	10,0
[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service min.]	8,0
[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service maks.]	16,0
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska
Medfølgende tilbehør	
1 x pakke UltraTabs (20 stk)	•

G 7294 SCVi Excellence
Fuldintegrerbar opvaskemaskine
med 3D MultiFlex-bakke til den højeste komfort.



EAN: 4002516739395 / Materiale nummer: 12426500 /
Gammelt materiale nummer: 21729462NER

Voucher til 1 x pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker
(60 tabs i hver) til specialpris

G 7294 SCVi Excellence
Fuldintegrerbar opvaskemaskine
med 3D MultiFlex-bakke til den højeste komfort.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)