

## G 7600 SCi AutoDos

Integrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



- Bedste energieffektivitetsklasse A – energibesparende og miljøvenlig
- Flere informationer og muligheder med netværkstilslutning – Miele@home
- Ekstremt lavt lydniveau på kun 42 dB(A) dB (A)
- Friskvandsopvaskemaskiner – så lavt som 6.0 l vandforbrug i automatikprogrammet
- Praktisk, gode resultater og perfekt til hverdagsbrug – ExtraComfort kurve



EAN: 4002516739463 / Materiale nummer: 12426590 /  
Gammelt materiale nummer: 21760056NER

<b>Konstruktion</b>	
Integrerbar opvaskemaskine	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
<b>Design</b>	
Betjeningspanelets farve	Brillanthvid
Betjeningspanel	Lige panel
Betjeningsart	Softkeys
Display	Display med 1-linjes tekst
Displayfarve	Hvid
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	Display
Indstilling af sprog i display	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,4
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,54
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	54
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,29
ECO-programmets varighed i minutter	230
Lydniveauklasse	B
Lydniveau i dB(A)	42
FlexiTimer med EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
<b>Resultat</b>	
Friskvandsopvaskemaskine	•
SensorDry	•
Turbo-termisk tørring med recirkulation	•
Aktiv kondensstørring	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Opvaskeprogrammer</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•

## G 7600 SCi AutoDos

Integrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



EAN: 4002516739463 / Materiale nummer: 12426590 /

Gammelt materiale nummer: 21760056NER

Automatic skåne	•
Hygiejne	•
SolarSpar	•
Ekstra lydsvag 37 dB(A)	•
Maskinpleje	•
Afkalkningssalt	•
<b>Tilvalg</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
<b>Kurvedesign</b>	
Bestikplacering	3D MultiFlex-bakke
FlexCare-glasholder	2
FlexCare-klaphylde	1
Kurvedesign	EkstraComfort
Antal kuverter	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
<b>Sikkerhed</b>	
Waterproof-system	•
Kontrolmeldinger i displayet for filter	•
Børnesikring	•
<b>Tekniske data</b>	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	805
Nichehøjde i mm maks.	870
Nichedybde i mm	570
Maskinbredde i mm	598
Maskinhøjde i mm	805
Maskindybde i mm	570
Maskindybde i cm ved åben dør	116,5
Nettovægt i kg	48,2
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Vandtilførselsslængens længde i m	1,50
Vandafløbslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70
Min. frontpladevægt i kg	3,0
Maks. frontpladevægt i kg	12,0
[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service min.]	9,0

## G 7600 SCi AutoDos

Integrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



EAN: 4002516739463 / Materiale nummer: 12426590 /

Gammelt materiale nummer: 21760056NER

[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service maks.]

18,0

### Tilgængelige displaysprog

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

dansk, deutsch, english  
(GB), español, français  
(FR), norsk, suomi, svenska

### Medfølgende tilbehør

1 x PowerDisk

•


Voucher til 6 x PowerDisk

•

## G 7600 SCi AutoDos

Integrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)