

G 7600 SCi AutoDos

Integrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



- Innovativt design og største komfort – 3D-MultiFlex-bestikbakke
- Enkleste kommunikation med produktet – Miele@home
- Ekstremt lavt lydniveau på kun 42 dB(a) dB (A)
- Friskvandsopvaskemaskine i Automatic-programmet
- Fleksibel og stabil anbringelse – ExtraComfort-kurvedesign



EAN: 4002516739470 / Materiale nummer: 12426600 /
Gammelt materiale nummer: 21760057NER

Konstruktion	
Integrerbar opvaskemaskine	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
Design	
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål CleanSteel
Betjeningspanel	Lige panel
Betjeningsart	Programvælger
Display	Display med 1-linjes tekst
Displayfarve	Hvid
MultiLingua	•
Komfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Hjælp til lukning af døren	ComfortClose
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	Display
Indstilling af sprog i display	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,4
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,54
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	54
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,29
ECO-programmets varighed i minutter	230
Lydniveauklasse	B
Lydniveau i dB(A)	42
FlexiTimer med EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
Resultat	
Friskvandsopvaskemaskine	•
AutoOpen-tørring	•
SensorDry	•
Turbo-termisk tørring med recirkulation	•
BrilliantGlassCare	•
Opvaskeprogrammer	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Automatic skåne	•
QuickPowerWash	•

G 7600 SCi AutoDos

Integrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



EAN: 4002516739470 / Materiale nummer: 12426600 /
Gammelt materiale nummer: 21760057NER

Hygiejne	•
SolarSpar	•
Ekstra lydsvag 37 dB(A)	•
Maskinpleje	•
Afkalkningssalt	•
Tilvalg	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
Kurvedesign	
Bestikplacering	3D MultiFlex-bakke
FlexCare-glasholder	2
FlexCare-klaphylde	1
Kurvedesign	EkstraComfort
Antal kuverter	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Sikkerhed	
Waterproof-system	•
Kontrolmeldinger i displayet for filter	•
Børnesikring	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	805
Nichehøjde i mm maks.	870
Nichedybde i mm	570
Maskinbredde i mm	598
Maskinhøjde i mm	805
Maskindybde i mm	570
Maskindybde i cm ved åben dør	116,5
Nettovægt i kg	49,2
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Vandtilførselsslængens længde i m	1,50
Vandafløbsslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70
Min. frontpladevægt i kg	3,0
Maks. frontpladevægt i kg	11,0
[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service min.]	8,0
[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service maks.]	17,0

G 7600 SCi AutoDos

Integrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



EAN: 4002516739470 / Materiale nummer: 12426600 /
Gammelt materiale nummer: 21760057NER

Tilgængelige displaysprog

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

dansk, deutsch, english
(GB), español, français (FR),
norsk, suomi, svenska

Medfølgende tilbehør

1 x PowerDisk

Voucher til 6 x PowerDisk


•

•

G 7600 SCi AutoDos

Integrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)