

G 7790 SCVi AutoDos K20

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



- Innovativt design og største komfort – 3D-MultiFlex-bestikbakke
- Enkleste kommunikation med produktet – Miele@home
- Automatisk døråbning efter 2 bankeslag – Knock2open
- Perfekt lys til nem opfyldning – BrilliantLight
- Fleksibel og sikker placering – MaxiComfort-kurvedesign



EAN: 4002516739647 / Materiale nummer: 12426840 /
Gammelt materiale nummer: 21779062NER

Konstruktion	
Fuldintegrerbar opvaskemaskine	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
Design	
Betjeningspanelets farve	Obsidiansort
Betjeningspanel	Fuldintegreret panel
Betjeningsart	Programvælger
Display	Display med 1-linjes tekst
Displayfarve	Hvid
MultiLingua	•
Komfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Knock2open	•
Hjælp til lukning af døren	ComfortClose
BrilliantLight	•
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	optisk og akustisk
Indstilling af sprog i display	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,4
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,54
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	54
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,29
ECO-programmets varighed i minutter	230
Lydniveaurogklasse	B
Lydniveau i dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
Resultat	
Friskvandsopvaskemaskine	•
SensorDry	•
Turbo-termisk tørring med recirkulation	•
Aktiv kondensløstørring	•
BrilliantGlassCare	•
Opvaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
Automatic skåne	•
Hygiejne	•

G 7790 SCVi AutoDos K2O

Fuldintegreret opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



EAN: 4002516739647 / Materiale nummer: 12426840 /
Gammelt materiale nummer: 21779062NER

SolarSpar	•
Ekstra lydsvag 37 dB(A)	•
Pasta/paella	•
Uden overkurv 65°C	•
Maskinpleje	•
Tilvalg	
AutoDos	•
Ekspres	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
Kurvedesign	
Bestikplacering	3D MultiFlex-bakke
FlexCare-glasholder	2
FlexCare-klaphylde	1
Kurvedesign	MaxiComfort
Antal kuverter	14
MultiClip	•
Sikkerhed	
Waterproof-system	•
Kontrolmeldinger i displayet for filter	•
Børnesikring	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	805
Nichehøjde i mm maks.	870
Nichedybde i mm	550
Maskinbredde i mm	598
Maskinhøjde i mm	805
Maskindybde i mm	550
Maskindybde i cm ved åben dør	116,5
Nettovægt i kg	48,0
Samlet tilslutningsgværdi i kW	2,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Vandtilførselsslængens længde i m	1,50
Vandafløbslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70
Min. frontpladevægt i kg	4,0
Maks. frontpladevægt i kg	11,0
[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service min.]	7,0
[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service maks.]	14,0
Udskift pæren	Service
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska
Medfølgende tilbehør	
1 x PowerDisk	•

Miele

G 7790 SCVi AutoDos K20

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



EAN: 4002516739647 / Materiale nummer: 12426840 /
Gammelt materiale nummer: 21779062NER

Voucher til 6 x PowerDisk

•