

G 7985 SCVi XXL AutoDos K2O
 Fuldintegreret opvaskemaskine
 – allrounderen fra Miele til grebsfrit køkkendesign.



- Automatisk dosering – AutoDos med integreret PowerDisk
- Innovativt design og største komfort – 3D-MultiFlex-bestikbakke
- Enkleste kommunikation med produktet – Miele@home
- Automatisk døråbning efter 2 bankeslag – Knock2open
- Hurtig betjening ved at swipe – M Touch-display



EAN: 4002516739661 / Materiale nummer: 12426860 /
 Gammelt materiale nummer: 21798562NER

Konstruktion	
Fuldintegreret opvaskemaskine	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
XXL-opvaskemaskine	•
Design	
Betjeningspanelets farve	CleanSteel/Obsidiansort
Betjeningspanel	Fuldintegreret panel
Betjeningsart	Programvælger
Display	M Touch Vi
Displayfarve	Hvid
MultiLingua	•
Komfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Knock2open	•
Hjælp til lukning af døren	AutoClose
BrilliantLight	•
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	optisk og akustisk
Muligt at efterfylde service	•
Indstilling af sprog i display	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,4
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,54
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	54
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,29
ECO-programmets varighed i minutter	230
Lydniveaurogklasse	B
Lydniveau i dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
Resultat	
Friskvandsopvaskemaskine	•
SensorDry	•
Turbo-termisk tørring med recirkulation	•
Aktiv kondensstørring	•
BrilliantGlassCare	•
Opvaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•

G 7985 SCVi XXL AutoDos K20
 Fuldintegrerbar opvaskemaskine
 – allrounderen fra Miele til grebsfrit køkkendesign.



EAN: 4002516739661 / Materiale nummer: 12426860 /
 Gammelt materiale nummer: 21798562NER

Automatic skåne	•
Hygiejne	•
SolarSpar	•
Ekstra lydsvag 37 dB(A)	•
Pasta/paella	•
Uden overkurv 65°C	•
Maskinpleje	•
Tilvalg	
AutoDos	•
Ekspres	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
Kurvedesign	
Bestikplacering	3D MultiFlex-bakke
FlexCare-glasholder	2
FlexCare-klaphylde	1
Kurvedesign	MaxiComfort
Antal kuverter	14
MultiClip	•
Sikkerhed	
Waterproof-system	•
Kontrolmeldinger i displayet for filter	•
Børnesikring	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	845
Nichehøjde i mm maks.	910
Nichedybde i mm	550
Maskinbredde i mm	598
Maskinhøjde i mm	845
Maskindybde i mm	550
Maskindybde i cm ved åben dør	120,5
Nettovægt i kg	49,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Vandtilførselsslængens længde i m	1,50
Vandafløbsslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70
Min. frontpladevægt i kg	4,0
Maks. frontpladevægt i kg	12,0
Udskift pæren	Service

G 7985 SCVi XXL AutoDos K2O
Fuldintegrerbar opvaskemaskine
– allrounderen fra Miele til grebsfrit køkkendesign.



EAN: 4002516739661 / Materiale nummer: 12426860 /
Gammelt materiale nummer: 21798562NER

Tilgængelige displaysprog

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english (AU),
english (GB), english (US),
español, français (FR),
hrvatski, italiano, magyar,
nederlands, norsk, polski,
português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski,
suomi, svenska, türkçe,
українська, čeština,
ελληνικά, , , ,

Medfølgende tilbehør

1 x PowerDisk

•

Voucher til 6 x PowerDisk

•