

WEB395 WPS 125 Edition

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med A -20 %, SteamCare og PowerWash til fremragende tekstilpleje.



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 % og opfrisker dit tøj
- QuickPowerWash sørger for effektive og hurtige resultater på kun 49 minutter
- Miele@home – intelligent netværkstilslutning*

* Ekstra digitalt tilbud fra Miele. Alle smart-enheder kan anvendes med System Miele@home. Afhængigt af model og land kan funktionen variere.



EAN: 4002516759362 / Materiale nummer: 12433780 /
Gammelt materiale nummer: 11EB3951NDS

Jubilæumskampagne	
Jubilæumsmodeller 125	•
Konstruktion	
Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
Konstruktion	
Variant	W1 Chrome Edition
Frontbetjent	•
Centrifugering	
Maks. centrifugeringshastighed	1400
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Grafitgrå Pearlfinish
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	skråt
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter
Rengøringseffekt	
Innovativ vasketeknologi PowerWash	•
Portionstilpasset dosering CapDosing	•
Skånsom tøjvask	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	8,0
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Dampsystem SteamCare	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Mere besparende end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A	20%
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	38
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	48
Centrifugeringsenergi klasse	B
Lydniveauro klasse (ved centrifugering)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	72
Programtid ECO 40-60 ved nominal kapacitet	219
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,30
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,60
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C"	•
Flowmeter	•

WEB395 WPS 125 Edition

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med A -20 %, SteamCare og PowerWash til fremragende tekstilpleje.



EAN: 4002516759362 / Materiale nummer: 12433780 /

Gammelt materiale nummer: 11EB3951NDS

Skumregulering	•
ProfiEco Motor	•
Vaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
Bomuld	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Opriskning (damp)	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•
Tilvalg vask	
Kort	•
Forvask	•
Vand plus	•
Ekstra skylning	•
Dampglatning	•
Udglatning med damp	•
Summer	•
Sikkerhed	
Vandbeskyttelsessystem	Waterproof-System
Børnesikring	•
PIN-kode lås	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Dybde ved åbnet dør i mm	1054
Produkttybde i mm uden dør (til underbygning)	600
Vægt i kg	80
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2

WEB395 WPS 125 Edition

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med A -20 %, SteamCare og PowerWash til fremragende tekstilpleje.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm