

WEB685 WCS 125 Edition

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med A -10 %, SteamCare og TwinDos til fremragende tekstilpleje.



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- Spar endnu mere energi med A -10 %*
- SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 % og opfrisker dit tøj
- Præcis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®
- Miele@home – intelligent netværkstilslutning**

* 10 % mere økonomisk end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A

** Ekstra digitalt tilbud fra Miele. Alle smart-enheder kan anvedes med System Miele@home. Afhængigt af model og land kan funktionen variere.



EAN: 4002516759393 / Materiale nummer: 12434330 /

Gammelt materiale nummer: 11EB6851NDS

Jubilæumskampagne	
Jubilæumsmodeller 125	•
Konstruktion	
Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Kan underbygges	•
Dørhængsling	højre
Konstruktion	
Variant	W1 Chrome Edition
Frontbetjent	•
Centrifugering	
Maks. centrifugeringshastighed	1400
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Grafitgrå Pearlfinish
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	lige
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter
Rengøringseffekt	
Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos	•
Portionstilpasset dosering CapDosing	•
Skånsom tøjvask	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	8,0
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Dampsystem SteamCare	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Mere besparende end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A	10%
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	43
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	48
Centrifugeringsenergi klasse	B
Lydniveauro klasse (ved centrifugering)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	72
Programtid ECO 40-60 ved nominel kapacitet	219
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,30
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,60
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C"	•

WEB685 WCS 125 Edition

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med A -10 %, SteamCare og TwinDos til fremragende tekstilpleje.



EAN: 4002516759393 / Materiale nummer: 12434330 /


Gammelt materiale nummer: 11EB6851NDS

Flowmeter	•
Skumregulering	•
ProfiEco Motor	•
Vaskeprogrammer	
Bomuld	•
Bomuld med forvask	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Opriskning (damp)	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•
Tilvalg vask	
Kort	•
Dampglatning	•
Udglatning med damp	•
Summer	•
Sikkerhed	
Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
Børnesikring	•
PIN-kode lås	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Dybde ved åbnnet dør i mm	1054
Produkttybde i mm uden dør (til underbygning)	600
Vægt i kg	80
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2
Medfølgende tilbehør	
Patron UltraPhase 1	•
Værdibevis til 5 patroner Miele UltraPhase	•


WEB685 WCS 125 Edition

Frontbetjent W1-vaskemaskine:


Med A -10 %, SteamCare og TwinDos til fremragende tekstilpleje.




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm