

## WEB695 WCS 125 Edition

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med A -10 %, SteamCare og TwinDos til fremragende tekstilpleje.



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- Spar endnu mere energi med A -10 %\*
- SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 % og opfrisker dit tøj
- Præcis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®
- Miele@home – intelligent netværkstilslutning\*\*

\* 10 % mere økonomisk end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A

\*\* Ekstra digitalt tilbud fra Miele. Alle smart-enheder kan anvendes med System Miele@home. Afhængigt af model og land kan funktionen variere.



EAN: 4002516759447 / Materiale nummer: 12434340 / Gammelt materiale nummer: 11EB6951NDS

<b>Jubilæumskampagne</b>	
Jubilæumsmodeller 125	•
<b>Konstruktion</b>	
Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
<b>Konstruktion</b>	
Variant	W1 Chrome Edition
Frontbetjent	•
<b>Centrifugering</b>	
Maks. centrifugeringshastighed	1400
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
<b>Design</b>	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Grafitgrå Pearlfinish
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	skråt
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter
<b>Rengøringseffekt</b>	
Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos	•
Portionstilpasset dosering CapDosing	•
<b>Skånsom tøjvask</b>	
SoftCare-tromle	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Dampsystem SteamCare	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidvisning	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Mere besparende end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A	10%
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	43
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	48
Centrifugeringsenergi klasse	B
Lydniveaurog klasse (ved centrifugering)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	72
Programtid ECO 40-60 ved nominal kapacitet	219
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,30
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,60
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C"	•
Flowmeter	•
Skumregulering	•

WEB695 WCS 125 Edition

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med A -10 %, SteamCare og TwinDos til fremragende tekstilpleje.



EAN: 4002516759447 / Materiale nummer: 12434340 /

Gammelt materiale nummer: 11EB6951NDS

ProfiEco Motor

•

### Vaskeprogrammer

Bomuld

•

Bomuld med forvask

•

Strygelet

•

Finvask

•

Skjorter

•

Uld (håndvask)

•

Express 20

•

Mørkt/Jeans

•

Opriskning (damp)

•

Pumpe/centrifugering

•

ECO 40-60

•

### Tilvalg vask

Kort

•

Dampglatning

•

Udglatning med damp

•

Summer

•

### Sikkerhed

Vandbeskyttelsessystem

Watercontrol-System

Børnesikring

•

PIN-kode lås

•

Optisk interface

•

### Tekniske data

Produkttybde i mm uden dør (til underbygning)

600

Samlet tilslutningsværdi i kW

2,10-2,40

Spænding i V

220-240

Sikring i A

10

Frekvens i HZ

50

### Medfølgende tilbehør

Patron UltraPhase 1

•

Værdibevis til 5 patroner Miele UltraPhase

•

WEB695 WCS 125 Edition

Frontbetjent W1-vaskemaskine:


Med A -10 %, SteamCare og TwinDos til fremragende tekstilpleje.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm