

## WSB683 WCS 125 Edition

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med A -10 %, SteamCare og TwinDos til fremragende tekstilpleje.



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- Spar endnu mere energi med A -10 %\*
- SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 % og opfrisker dit tøj
- Præcis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®
- Miele@home – intelligent netværkstilslutning\*\*

\* 10 % mere økonomisk end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A

\*\* Ekstra digitalt tilbud fra Miele. Alle smart-enheder kan anvendes med System Miele@home. Afhængigt af model og land kan funktionen variere.



EAN: 4002516759409 / Materiale nummer: 12434350 /  
Gammelt materiale nummer: 11SB6831NDS

<b>Jubilæumskampagne</b>	
Jubilæumsmodeller 125	•
<b>Konstruktion</b>	
Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
<b>Konstruktion</b>	
Variant	W1 White Edition
Frontbetjent	•
<b>Centrifugering</b>	
Maks. centrifugeringshastighed	1400
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
<b>Design</b>	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Lotushvid
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	5° hældning
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor gul, 7 segmenter
<b>Rengøringseffekt</b>	
Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos	•
Portionstilpasset dosering CapDosing	•
<b>Skånsom tøjvask</b>	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	8,0
<b>Betjeningskomfort</b>	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Dampsystem SteamCare	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Mere besparende end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A	10%
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	43
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	48
Centrifugeringsenergi klasse	B
Lydniveaurog klasse (ved centrifugering)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	72
Programtid ECO 40-60 ved nominal kapacitet	219
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,30
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,60
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C"	•
Flowmeter	•

WSB683 WCS 125 Edition

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med A -10 %, SteamCare og TwinDos til fremragende tekstilpleje.



EAN: 4002516759409 / Materiale nummer: 12434350 /

Gammelt materiale nummer: 11SB6831NDS

Skumregulering	•
ProfiEco Motor	•
<b>Vaskeprogrammer</b>	
Bomuld	•
Bomuld med forvask	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Opriskning (damp)	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•
<b>Tilvalg vask</b>	
Kort	•
Dampglatning	•
Udglatning med damp	•
Summer	•
<b>Sikkerhed</b>	
Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
Børnesikring	•
PIN-kode lås	•
Optisk interface	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Dybde ved åbnnet dør i mm	1054
Produktdybde i mm uden dør (til underbygning)	600
Vægt i kg	80
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Patron UltraPhase 1	•
Værdibevis til 5 patroner Miele UltraPhase	•

WSB683 WCS 125 Edition

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med A -10 %, SteamCare og TwinDos til fremragende tekstilpleje.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm