

WEI895 WCS 125 Gala Edition Frontbetjent W1-vaskemaskine:



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- Spar energi i den bedste energieffektivitetsklasse A
- SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 % og opfrisker dit tøj
- Præcis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®
- QuickPowerWash sørger for effektive og hurtige resultater på kun 49 minutter



EAN: 4002516767022 / Materiale nummer: 12434690 /
Gammelt materiale nummer: 11EI8955NDS

Jubilæumskampagne	
125 Gala Edition	•
Jubilæumskampagne	
Jubilæumsmodeller 125	•
Konstruktion	
Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
Konstruktion	
Variant	W1 Chrome Edition
Frontbetjent	•
Centrifugering	
Maks. centrifugeringshastighed	1600
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Farve på drejeknap	Lotushvid / ring, krom
Afskærmningsdesign	skråt
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	ComfortSensor hvid, 1-linjet
Rengøringseffekt	
Innovativ vasketeknologi PowerWash	•
Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos	•
Portionstilpasset dosering CapDosing	•
Pletguide	•
Godkendt virus-hygijene	•
Skånsom tøjvask	
SoftCare-tromle	•
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Dampsystem SteamCare	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Tromlebelysning	LED-pære
MultiLanguage	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	49
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	48
Centrifugeringsenergi klasse	A
Lydniveaueffektivitet (ved centrifugering)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	68
Programtid ECO 40-60 ved nominal kapacitet	199

WEI895 WCS 125 Gala Edition
Frontbetjent W1-vaskemaskine:



EAN: 4002516767022 / Materiale nummer: 12434690 /

Gammelt materiale nummer: 11EI8955NDS

Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,40
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,80
EcoFeedback	•
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C	•
Mængdeautomatik	•
Flowmeter	•
Skumregulering	•
ProfiEco Motor	•
Vaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
Automatic Plus	•
Bomuld	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Silke (håndvask)	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Outdoor	•
Imprægnering	•
Sportstøj	•
Fjerdyner	•
Hovedpuder	•
Dun	•
Gardiner	•
Bomuld allergi	•
Opfriskning (damp)	•
Finish Damp	•
Maskine rengøres	•
Nye tekstiler	•
Kun skyl/stivelse	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•
Tilvalg vask	
SingleWash	•
Kort	•
Iblødsætning	•
Forvask	•
Vand plus	•
Ekstra skylning	•
Dampglatning	•
Udglatning med damp	•
Summer	•
AllergoWash	•
Kvalitet	
Kontravægte i støbejern	•
Sikkerhed	
Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
Børnesikring	•
PIN-kode lås	•

WEI895 WCS 125 Gala Edition Frontbetjent W1-vaskemaskine:



EAN: 4002516767022 / Materiale nummer: 12434690 /
Gammelt materiale nummer: 11E18955NDS

Optisk interface

•

Tekniske data

Produkttybde i mm uden dør (til underbygning)	600
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Udskift pæren	Service

Medfølgende tilbehør

3 kapsler

•

Patron UltraPhase 1

•

Værdibevis til 5 patroner Miele UltraPhase


•

Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

dansk, deutsch, english
(GB), español, norsk,
português, русский,
slovenčina, suomi, svenska,
українська, čeština


WEI895 WCS 125 Gala Edition
Frontbetjent W1-vaskemaskine:




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm