

WWI880 WCS 125 Gala Edition Frontbetjent W1-vaskemaskine:



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- Spar energi i den bedste energieffektivitetsklasse A
- SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 % og opfrisker dit tøj
- Præcis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®
- QuickPowerWash sørger for effektive og hurtige resultater på kun 49 minutter



EAN: 4002516767039 / Materiale nummer: 12434710 /
Gammelt materiale nummer: 11WI8801NDS

Jubilæumskampagne	
125 Gala Edition	•
Jubilæumskampagne	
Jubilæumsmodeller 125	•
Konstruktion	
Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
Konstruktion	
Variant	W1 White Edition
Frontbetjent	•
Centrifugering	
Maks. centrifugeringshastighed	1600
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Obsidiansort med kromring
Farve på drejeknap	Lotushvid / ring, krom
Afskærmningsdesign	5° hældning
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	ComfortSensor hvid, 1-linjet
Rengøringseffekt	
Innovativ vasketeknologi PowerWash	•
Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos	•
Portionstilpasset dosering CapDosing	•
Pletguide	•
Godkendt virus-hygjejne	•
Skånsom tøjvask	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Dampsystem SteamCare	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
MultiLanguage	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	49
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	48
Centrifugeringsenergi klasse	A
Lydniveaueffektivitet (ved centrifugering)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	68

WWI880 WCS 125 Gala Edition
Frontbetjent W1-vaskemaskine:



EAN: 4002516767039 / Materiale nummer: 12434710 /
Gammelt materiale nummer: 11WI8801NDS

Programtid ECO 40-60 ved nominal kapacitet	199
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,40
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,80
EcoFeedback	•
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C	•
Mængdeautomatik	•
Flowmeter	•
Skumregulering	•
ProfiEco Motor	•
Vaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
Automatic Plus	•
Bomuld	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Silke (håndvask)	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Outdoor	•
Imprægnering	•
Sportstøj	•
Fjerdyner	•
Hovedpuder	•
Dun	•
Gardiner	•
Bomuld allergi	•
Opfriskning (damp)	•
Finish Damp	•
Maskine rengøres	•
Nye tekstiler	•
Kun skyl/stivelse	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•
Tilvalg vask	
SingleWash	•
Kort	•
Iblødsætning	•
Forvask	•
Vand plus	•
Ekstra skylning	•
Dampglatning	•
Udglatning med damp	•
Summer	•
AllergoWash	•
Kvalitet	
Kontravægte i støbejern	•
Sikkerhed	
Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
Børnesikring	•


WWI880 WCS 125 Gala Edition
Frontbetjent W1-vaskemaskine:




EAN: 4002516767039 / Materiale nummer: 12434710 /
Gammelt materiale nummer: 11WI8801NDS

PIN-kode lås	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Dybde ved åbnet dør i mm	1077
Vægt i kg	94
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2
Medfølgende tilbehør	
3 kapsler	•
Patron UltraPhase 1	•
Værdibevis til 5 patroner Miele UltraPhase	•
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, português, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština


WWI880 WCS 125 Gala Edition
Frontbetjent W1-vaskemaskine:




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm