

TEC675WP 125 Edition

T1-varmepumpetørretumbler:

Med A+++ og DryCare 40 - effektiv og skånsom tørring.



- DryCare 40 – tørrer næsten alt, hvad der kan vaskes ved 40 °C
- Hurtig tørring ved højeste energieffektivitet – EcoSpeed
- Miele@home – intelligent netværkstilslutning*
- Spar gennem hele tørretumblerens levetid – EcoDry-teknologi
- Duftende vasketøj, som du kan lide det – FragranceDos

* Ekstra digitalt tilbud fra Miele. Alle smart-enheder kan anvendes med System Miele@home. Afhængigt af model og land kan funktionen variere.

A+++

EAN: 4002516767473 / Materiale nummer: 12434980 /

Gammelt materiale nummer: 12EC6752NDS

Jubilæumskampagne	
Jubilæumsmodeller 125	•
Konstruktion	
Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Dørhængsling	venstre
Konstruktion	
Variant	T1 Chrome Edition
Varmpumpetørretumblere	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Hvid
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	skråt
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter
Tørreresultat	
Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos	•
Intelligent tromlereversering	•
Skånsom tørvask	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	8,0
Betjeningskomfort	
Mulighed for tilslutning til Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af programforløb	Nej
Tromlebelysning	LED-pære
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+++
Årligt strømforbrug i kWh	172
Programvarighed i standardprogram i min.	170
Lydniveau i programmet Bomuld ved maks. fyldning i db(A) re1pW	66
Kondensklasse	A
Strømforbrug i kWh i standardprogram Bomuld, skabstørt, med komplet fyldning	1,40
EcoDry-teknologi	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•
ProfiEco Motor	•
EcoSpeed	•
Tørreprogrammer	
Bomuld	•

TEC675WP 125 Edition

T1-varmepumpetørretumbler:

Med A+++ og DryCare 40 - effektiv og skånsom tørring.



EAN: 4002516767473 / Materiale nummer: 12434980 /

Gammelt materiale nummer: 12EC6752NDS

Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish uld	•
Ekspres	•
Imprægnering	•
Sengetøj	•
Varm luft/DryFresh	•
Tilvalg tørring	
Antikrøl	•
Summer	•
DryCare 40	•
Kvalitet	
Softribber	•
Sikkerhed	
PIN-kode lås	•
Kontrollampe "Tøm beholder"	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	640
Dybde ved åbnet dør i mm	1054
Vægt i kg	55
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,10
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Kølemiddeltype	R290
Kølemiddelmængde i kg	0,14
Drivhuspotentiale kølemiddel i CO ₂ e	3
Drivhuspotentiale produkt i CO ₂ e	0,42
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Duftflakon	•
Værdibevis til en ekstra duftflakon	•

TEC675WP 125 Edition

T1-varmepumpetørretumbler:


Med A+++ og DryCare 40 - effektiv og skånsom tørring.



T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm