

TEC675WP 125 Edition

T1-varmepumpetørretumbler:

8 kg | DirectSensor | DryCare 40 | Miele@home | EcoDry



- Spar tid ved sortering DryCare 40 er perfekt til en 40 °C-vask*
- EcoSpeed reducerer tørretiden effektivt med 20 minutter**
- Fuldstændig styring af din tørretumbler via appen Miele@home***
- EcoDry til effektiv ydelse i hele tørretumblerens levetid****
- FragranceDos sørger for, at dit vasketøj dufter friskt efter tørring*****

* Ikke egnet til vask af uld eller silke.

** Sammenlignet med Miele-tørretumblerne uden EcoSpeed ved samme fyldningsmængde og energieffektivitetsklasse. Testet med Bomuldsprogrammet ved fuld fyldningsmængde.

*** Ekstra digitalt tilbud fra Miele. Alle smart-enheder kan anvendes med System Miele@home. Afhængigt af model og land kan funktionen variere.

**** Patent EP 2 455 537

***** Patent EP 2.431.516



EAN: 4002516767473 / Materiale nummer: 12434980 /

Gammelt materiale nummer: 12EC6752NDS

Jubilæumskampagne	
Jubilæumsmodeller 125	•
Konstruktion	
Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Dørhængsling	venstre
Konstruktion	
Variant	T1 Chrome Edition
Varmepumpetørretumbler	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Lotushvid
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	skråt
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter
Tørreresultat	
Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos	•
Intelligent tromlereversering	•
Skånsom tøjvask	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	8,0
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af programforløb	Nej
Tromlebelysning	LED-pære
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+++
Årligt strømforbrug i kWh	172
Programvarighed i standardprogram i min.	170
Lydniveau i programmet Bomuld ved maks. fyldning i db(A) re1pW	66
Kondensklasse	A
Strømforbrug i kWh i standardprogram Bomuld, skabstørt, med komplet fyldning	1,40
EcoDry-teknologi	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•
ProfiEco Motor	•

TEC675WP 125 Edition

T1-varmepumpetørretumbler:

8 kg | DirectSensor | DryCare 40 | Miele@home | EcoDry



EAN: 4002516767473 / Materiale nummer: 12434980 /

Gammelt materiale nummer: 12EC6752NDS

EcoSpeed	•
Tørreprogrammer	
Bomuld	•
Bomuld med pil	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish uld	•
Ekspres	•
Imprægnering	•
Sengetøj	•
Varm luft/DryFresh	•
Tilvalg tørring	
Antikrøl	•
Summer	•
DryCare 40	•
Kvalitet	
Softribber	•
Sikkerhed	
PIN-kode lås	•
Kontrollampe "Tøm beholder"	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	640
Dybde ved åbnet dør i mm	1054
Vægt i kg	52
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,10
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Kølemiddeltype	R290
Kølemiddelmængde i kg	0,14
Drivhuspotentiale kølemiddel i CO ₂ e	3
Drivhuspotentiale produkt i CO ₂ e	0,42
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Duftflakon	•
Værdibevis til en ekstra duftflakon	•


TEC675WP 125 Edition

T1-varmepumpetørretumbler:


8 kg | DirectSensor | DryCare 40 | Miele@home | EcoDry



T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm