

TCL690WP 125 Gala Edition T1-varmepumpetørretumbler:



- Mindre stryging, mere friskhed-
SteamFinish
- Dejligt stille tørring – SilenceDrum
- DryCare 40 – tørrer næsten alt,
hvad der kan vaskes ved 40 °C
- Hurtig tørring ved højeste
energieffektivitet – EcoSpeed
- Miele@home – intelligent
netværkstilslutning*

* Ekstra digitalt tilbud fra Miele. Alle smart-enheder kan anvendes med System Miele@home. Afhængigt af model og land kan funktionen variere.

A+++

EAN: 4002516754336 / Materiale nummer: 12436990 /
Gammelt materiale nummer: 12CL6902NDS

Jubilæumskampagne	
125 Gala Edition	•
Jubilæumskampagne	
Jubilæumsmodeller 125	•
Konstruktion	
Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Dørhængsling	venstre
Konstruktion	
Variant	T1 Chrome Edition
Varmepumpetørretumblere	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Grafitgrå Pearlfinish
Farve på drejeknap	Lotushvid / ring, krom
Afskærmningsdesign	skråt
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	ComfortSensor hvid, 1-linjet
Tørresultat	
Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos ²	•
Intelligent tromlereversering	•
Godkendt hygiejne	•
Godkendt virus-hygiejne	•
Skånsom tørvask	
SilenceDrum	•
Kapacitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Mulighed for tilslutning til Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af programforløb	Nej
Tromlebelysning	LED-pære
MultiLanguage	•
Akustikpakke til lave lyd niveauer	•
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+++
Årligt strømforbrug i kWh	185
Programvarighed i standardprogram i min.	184
Lydniveau i programmet Bomuld ved maks. fyldning i db(A) re1pW	64
Kondensklasse	A
Strømforbrug i kWh i standardprogram Bomuld, skabstørt, med komplet fyldning	1,55

TCL690WP 125 Gala Edition
T1-varmepumpetørretumbler:



EAN: 4002516754336 / Materiale nummer: 12436990 /
Gammelt materiale nummer: 12CL6902NDS

EcoFeedback	•
EcoDry-teknologi	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•
ProfiEco Motor	•
EcoSpeed	•
Tørreprogrammer	
Automatic plus	•
Bomuld	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish silke	•
Finish uld	•
Ekspres	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imprægnering	•
Sportstøj	•
Hovedpude almindelig	•
Luft kold	•
Luft varm	•
Kurveprogram	•
Udglatning	•
Sengetøj	•
Finish damp	•
Tilvalg tørring	
Antikrøl	•
Summer	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Kvalitet	
Softribber	•
Sikkerhed	
PIN-kode lås	•
Kontrollampe "Tøm beholder"	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Dybde ved åbnet dør i mm	1054
Vægt i kg	56
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,10
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Kølemiddeltype	R290
Kølemiddelmængde i kg	0,14

TCL690WP 125 Gala Edition
T1-varmepumpetørretumbler:



EAN: 4002516754336 / Materiale nummer: 12436990 /

Gammelt materiale nummer: 12CL6902NDS

Drivhuspotentiale kølemiddel i CO ₂ e	3
--	---

Drivhuspotentiale produkt i CO ₂ e	0,42
---	------

Udskift pæren	Service
---------------	---------

Medfølgende tilbehør	
-----------------------------	--


Duftflakon	•
------------	---

Værdibevis til en ekstra duftflakon	•
-------------------------------------	---


Tilgængelige displaysprog	
----------------------------------	--

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,
---	--


TCL690WP 125 Gala Edition T1-varmepumpetørretumbler:




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm