

TCL690WP 125 Gala Edition
T1-varmepumpetørretumbler:
A+++ | 9 kg | SteamFinish | SilenceDrum | DryCare 40




- SteamFinish udglatter og opfrisker, så du sparer tid på stryging
- SilenceDrum* reducerer støj for meget mere lydsvag tørring
- Spar tid ved sortering DryCare 40 er perfekt til en 40 °C-vask**
- EcoSpeed reducerer tørretiden effektivt med 20 minutter***
- Fuldstændig styring af din tørretumbler via appen Miele@home****

* Patent EP 4.163.433

** Ikke egnet til vask af uld eller silke.

*** Sammenlignet med Miele-tørretumblerne uden EcoSpeed ved samme fyldningsmængde og energieffektivitetsklasse. Testet med Bomuldsprogrammet ved fuld fyldningsmængde.

**** Ekstra digitalt tilbud fra Miele. Alle smart-enheder kan anvendes med System Miele@home. Afhængigt af model og land kan funktionen variere.



EAN: 4002516754336 / Materiale nummer: 12436990 /
Gammelt materiale nummer: 12CL6902NDS

| | |
|--|------------------------------|
| Jubilæumskampagne | |
| Jubilæumsmodeller 125 | • |
| 125 Gala Edition | • |
| Konstruktion | |
| Kan opstilles som vaske-/tørresøjle | • |
| Side-by-side | • |
| Kan skubbes ind under en bordplade | • |
| Dørhængsling | venstre |
| Konstruktion | |
| Variant | T1 Chrome Edition |
| Varmepumpetørretumbler | • |
| Design | |
| Kabinetfarve | Lotushvid |
| Betjeningspanelets farve | Lotushvid |
| Dørdesign | Grafitgrå Pearlfinish |
| Farve på drejeknap | Lotushvid / ring, krom |
| Afskærmningsdesign | skråt |
| Betjeningsmåde | Programvælger |
| Display | ComfortSensor hvid, 1-linjet |
| Tørreresultat | |
| Præcis tørring PerfectDry | • |
| Duftsysteem FragranceDos ² | • |
| Dampsystem SteamFinish | • |
| Intelligent tromlereversering | • |
| HygieneDry | • |
| Godkendt virus-hygijene | • |
| Skånsom tøjvask | |
| SilenceDrum | • |
| Kapacitet i kg | 9,0 |
| Betjeningskomfort | |
| Netværkstilslutning med Miele@home | • |
| Wash2Dry | • |
| Startforvalg op til 24 h | • |
| Display med resttidvisning | • |
| Visning af programforløb | Nej |
| Tromlebelysning | LED-pære |
| MultiLanguage | • |
| Akustikpakke til lave lydniveauer | • |
| Kondensvandsbeholder | • |
| Integreret kondensafledning | • |
| AddLoad | • |
| Effektivitet og bæredygtighed | |
| Energieffektivitetsklasse (A+++ – D) | A+++ |
| Årligt strømforbrug i kWh | 185 |
| Programvarighed i standardprogram i min. | 184 |
| Lydniveau i programmet Bomuld ved maks. fyldning i db(A) re1pW | 64 |
| Kondensklasse | A |

TCL690WP 125 Gala Edition
 T1-varmepumpetørretumbler:
 A+++ | 9 kg | SteamFinish | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516754336 / Materiale nummer: 12436990 /
 Gammelt materiale nummer: 12CL6902NDS

Strømforbrug i kWh i standardprogram Bomuld, skabstørt, med komplet fyldning 1,55

| | |
|------------------------------------|---------|
| EcoFeedback | • |
| EcoDry-teknologi | • |
| Vedligeholdelsesfri varmeudveksler | • |
| ProfiEco Motor | • |
| EcoSpeed | • |
| Tørreprogrammer | |
| Automatic plus | • |
| Bomuld | • |
| Bomuld med pil | • |
| Strygelet | • |
| Finvask | • |
| Skjorter | • |
| Finish silke | • |
| Finish uld | • |
| Ekspres | • |
| Jeans | • |
| Outdoor | • |
| Imprægnering | • |
| Sportstøj | • |
| Hovedpude almindelig | • |
| Luft kold | • |
| Luft varm | • |
| Kurveprogram | • |
| Udglætning | • |
| Sengetøj | • |
| Tilvalg tørring | |
| Antikrøl | • |
| Summer | • |
| DryCare 40 | • |
| DryFresh | • |
| PowerFresh | • |
| Kvalitet | |
| Softribber | • |
| Sikkerhed | |
| PIN-kode lås | • |
| Kontrollampe "Tøm beholder | • |
| Kontrollampe "Rens filter | • |
| Optisk interface | • |
| Tekniske data | |
| Mål i mm (bredde) | 596 |
| Mål i mm (højde) | 850 |
| Mål i mm (dybde) | 636 |
| Dybde ved åbnnet dør i mm | 1054 |
| Vægt i kg | 56 |
| Samlet tilslutningsværdi i kW | 1,10 |
| Spænding i V | 220-240 |
| Sikring i A | 10 |

TCL690WP 125 Gala Edition
 T1-varmepumpetørretumbler:
 A+++ | 9 kg | SteamFinish | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516754336 / Materiale nummer: 12436990 /
 Gammelt materiale nummer: 12CL6902NDS

| | |
|--|---------|
| Frekvens i HZ | 50 |
| Ledningslængde i m | 2,0 |
| Hermetisk lukket | • |
| Kølemiddeltype | R290 |
| Kølemiddelmængde i kg | 0,14 |
| Drivhuspotentiale kølemiddel i CO ₂ e | 3 |
| Drivhuspotentiale produkt i CO ₂ e | 0,42 |
| Udskift pæren | Service |

Medfølgende tilbehør


| | |
|-------------------------------------|---|
| Duftflakon | • |
| Værdibevis til en ekstra duftflakon | • |

Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,
 deutsch, english (AU),
 english (GB), english
 (US), español, français
 (CA), français (FR),
 hrvatski, italiano, magyar,
 nederlands, norsk, polski,
 portuguais, русский,
 română, slovenčina,
 slovenščina, srpski, suomi,
 svenska, türkçe, українська,
 čeština, ελληνικά, [?], [?], [?]
 [?], [?], [?], [?], [?], [?], [?]


TCL690WP 125 Gala Edition
T1-varmepumpetørretumbler:
A+++ | 9 kg | SteamFinish | SilenceDrum | DryCare 40




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm