

TSL683WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1-varmepumpetørretumbler:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



- -
- SteamCare udglatter og opfrisker, så du sparer tid på stryging
- SilenceDrum* reducerer støj for meget mere lydsvag tørring
- Spar tid ved sortering DryCare 40 er perfekt til en 40 °C-vask**
- EcoSpeed reducerer tørretiden effektivt med 20 minutter***
- Fuld app-styring af din tørretumbler via Miele@home****

* Patent EP 4.163.433

** Ikke egnet til vask af uld eller silke.

*** Tidsbesparelser udregnet i sammenligning med Miele-tørretumblerne uden EcoSpeed med samme kapacitet og energieffektivitet. Testet med Bomuldsprogrammet ved fuld kapacitet.

**** Dette er et særskilt digitalt tilbud fra Miele & Cie. KG. Udvalget af funktioner kan variere afhængig af model og land. Accept af de generelle betingelser og vilkår og databeskyttelsen for Miele's digitale produkter og tjenester i Miele App er påkrævet. Miele forbeholder sig ret til at ændre eller ophøre med de digitale tilbud til enhver tid.



EAN: 4002516759584 / Materiale nummer: 12437050 /

Gammelt materiale nummer: 12SL6832NDS

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	TSL683WP EcoSpeed&Steam&9kg
Producentens materialenummer	12437050
EAN-nummer	4002516759584
Markedsføringsklasse	Platinum
Konstruktion	
Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Hængslingsside	venstre, kan udskiftes
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Konstruktion	
Variant	T1 White Edition
Varmepumpetørretumblere	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Obsidiansort med hvid ring
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	5° hældning
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	ComfortSensor hvid, 1-linjet
Tørresultat	
Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos ²	•
Intelligent tromlereversering	•
HygieneDry	•
Skånsom tørvask	
SilenceDrum	•
Kapacitet i kg	9
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidvisning	•
Visning af programforløb	Nej
Tromlebelysning	LED-pære
MultiLanguage	•
Akustikpakke til lave lyd niveauer	•
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
EcoFeedback	•
EcoDry-teknologi	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•
ProfiEco Motor	•
EcoSpeed	•

TSL683WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1-varmepumpetørretumbler:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516759584 / Materiale nummer: 12437050 /

Gammelt materiale nummer: 12SL6832NDS

Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	C
Klasse for kondenseringseffektivitet (A-D)	A
Kondenseringseffektivitet i %	94
Vægtet energiforbrug pr. 100 vaske for program "ECO Normal" i kWh	101
Lydniveau i standardprogrammet "ECO Normal" i dB(A) re 1 pW	62
Lydniveaurogklasse (A-D)	B
Programvarighed for program "ECO Normal" i min	184
Tørreprogrammer	
Automatic plus	•
Bomuld	•
ECO	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish silke	•
Finish uld	•
Ekspres	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imprægnering	•
Sportstøj	•
Hovedpude almindelig	•
Luft kold	•
Luft varm	•
Kurveprogram	•
Udglatning	•
Sengetøj	•
Finish damp	•
Tilvalg tørring	
Antikrøl	•
Summer	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Kvalitet	
Softribber	•
Sikkerhed	
PIN-kode lås	•
Kontrollampe "Tøm beholder	•
Kontrollampe "Rens filter	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål (H x B x D) i mm	850 x 596 x 643
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	643

TSL683WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1-varmepumpetørretumbler:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516759584 / Materiale nummer: 12437050 /

Gammelt materiale nummer: 12SL6832NDS

Vægt i kg	55
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,10
Ledningslængde i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Kølemiddeltype	R290
Kølemiddelmængde i kg	0,14
Drivhuspotentiale kølemiddel i CO ₂ e	3
Drivhuspotentiale produkt i CO ₂ e	0,42
Udskift pæren	Service

Medfølgende tilbehør

Duftflakon	•
Værdibevis til en ekstra duftflakon	•

Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

??, ????, deutsch, dansk, english (AU), english (GB), english (US), suomi, français (CA), français (FR), ελληνικά, italiano, ???, ????, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, portugûês, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


TSL683WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1-varmepumpetørretumbler:


9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm