

TSL683WP 125 Gala Edition T1-varmepumpetørretumbler:



- Mindre strygning, mere friskhed-
SteamFinish
- Dejligt stille tørring – SilenceDrum
- DryCare 40 – tørrer næsten alt,
hvad der kan vaskes ved 40 °C
- Hurtig tørring ved højeste
energieffektivitet – EcoSpeed
- Miele@home – intelligent
netværkstilslutning*

* Ekstra digitalt tilbud fra Miele. Alle smart-enheder kan anvendes med System Miele@home. Afhængigt af model og land kan funktionen variere.

A+++

EAN: 4002516759584 / Materiale nummer: 12437050 /
Gammelt materiale nummer: 12SL6832NDS

| | |
|---|------------------------------|
| Jubilæumskampagne | |
| 125 Gala Edition | • |
| Jubilæumskampagne | |
| Jubilæumsmodeller 125 | • |
| Konstruktion | |
| Kan opstilles som vaske-/tørresøjle | • |
| Side-by-side | • |
| Kan skubbes ind under en bordplade | • |
| Dørhængsling | venstre, kan udskiftes |
| Hængslingsside kan ændres | • |
| Konstruktion | |
| Variant | T1 White Edition |
| Varmepumpetørretumbler | • |
| Design | |
| Kabinetfarve | Lotushvid |
| Betjeningspanelets farve | Lotushvid |
| Dørdesign | Obsidiansort med hvid ring |
| Farve på drejeknap | Lotushvid |
| Afskærmningsdesign | 5° hældning |
| Betjeningsmåde | Programvælger |
| Display | ComfortSensor hvid, 1-linjet |
| Tørresultat | |
| Præcis tørring PerfectDry | • |
| Duftsysteem FragranceDos ² | • |
| Intelligent tromlereversering | • |
| Godkendt hygiejne | • |
| Godkendt virus-hygiejne | • |
| Skånsom tørvask | |
| SilenceDrum | • |
| Kapacitet i kg | 9,0 |
| Betjeningskomfort | |
| Mulighed for tilslutning til Miele@home | • |
| Wash2Dry | • |
| Startforvalg op til 24 h | • |
| Display med resttidsvisning | • |
| Visning af programforløb | Nej |
| Tromlebelysning | LED-pære |
| MultiLanguage | • |
| Akustikpakke til lave lyd niveauer | • |
| Kondensvandsbeholder | • |
| Integreret kondensafledning | • |
| AddLoad | • |
| Effektivitet og bæredygtighed | |
| Energieffektivitetsklasse (A+++ – D) | A+++ |
| Årligt strømforbrug i kWh | 185 |
| Programvarighed i standardprogram i min. | 184 |
| Lydniveau i programmet Bomuld ved maks. fyldning i db(A) re1pW | 64 |
| Kondensklasse | A |

TSL683WP 125 Gala Edition
T1-varmepumpetørretumbler:



EAN: 4002516759584 / Materiale nummer: 12437050 /
Gammelt materiale nummer: 12SL6832NDS

Strømforgbrug i kWh i standardprogram Bomuld, skabstøjt, med komplet fyldning 1,55

| | |
|------------------------------------|---------|
| EcoFeedback | • |
| EcoDry-teknologi | • |
| Vedligeholdelsesfri varmeudveksler | • |
| ProfiEco Motor | • |
| EcoSpeed | • |
| Tørreprogrammer | |
| Automatic plus | • |
| Bomuld | • |
| Strygelet | • |
| Finvask | • |
| Skjorter | • |
| Finish silke | • |
| Finish uld | • |
| Ekspres | • |
| Jeans | • |
| Outdoor | • |
| Imprægnering | • |
| Sportstøj | • |
| Hovedpude almindelig | • |
| Luft kold | • |
| Luft varm | • |
| Kurveprogram | • |
| Udglatning | • |
| Sengetøj | • |
| Finish damp | • |
| Tilvalg tørring | |
| Antikrøl | • |
| Summer | • |
| DryCare 40 | • |
| DryFresh | • |
| PowerFresh | • |
| Kvalitet | |
| Softribber | • |
| Sikkerhed | |
| PIN-kode lås | • |
| Kontrollampe "Tøm beholder | • |
| Optisk interface | • |
| Tekniske data | |
| Mål i mm (bredde) | 596 |
| Mål i mm (højde) | 850 |
| Mål i mm (dybde) | 643 |
| Dybde ved åbnnet dør i mm | 1077 |
| Vægt i kg | 57 |
| Samlet tilslutningsværdi i kW | 1,10 |
| Spænding i V | 220-240 |
| Sikring i A | 10 |
| Frekvens i HZ | 50 |
| Ledningslængde i m | 2,0 |
| Hermetisk lukket | • |

TSL683WP 125 Gala Edition
T1-varmepumpetørretumbler:



EAN: 4002516759584 / Materiale nummer: 12437050 /
Gammelt materiale nummer: 12SL6832NDS

| | |
|--|---------|
| Kølemiddeltype | R290 |
| Kølemiddelmængde i kg | 0,14 |
| Drivhuspotentiale kølemiddel i CO ₂ e | 3 |
| Drivhuspotentiale produkt i CO ₂ e | 0,42 |
| Udskift pæren | Service |


Medfølgende tilbehør

| | |
|-------------------------------------|---|
| Duftflakon | • |
| Værdibevis til en ekstra duftflakon | • |


Tilgængelige displaysprog

| | |
|---|--|
| Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , |
|---|--|


TSL683WP 125 Gala Edition
T1-varmepumpetørretumbler:




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm