

PFD 409 [WB Offshore]

Fritstående friskvandsopvaskemaskine med kurve, til offshoresom fx boreplatforme.



- Maks. rengøringskapacitet*: 152 tallerkener/t hhv. 8 kurve/t
- Førsteklasses resultater takket være friskvandsopvaskesystemet
- Speciel eltilslutning til særlige forhold på opstillingsstedet
- Ekstra hygiejniske resultater – slutskylstemperatur fra 93 °C
- Maksimal brugervenlighed med M Touch Flex Full-Touch farvedisplay

* Afhængigt af forholdene på opstillingsstedet (vandtiløbstemperatur/eltilslutning) kan de angivne værdier variere.

EAN: 4002516745655 / Materiale nummer: 12441940 / Gammelt materiale nummer: 61040932SOM

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Fritstående opvaskemaskine, frontbetjent
Serie	MasterLine
Skyllesystem	Frontbetjent friskvandsopvaskemaskine
Antal skylle niveauer	2
Front	Rustfrit stål
Låg	Rustfrit stål
Sidevægge	Rustfrit stål
Bagvæg	Galvaniseret
Anvendelse	
Egnet til offshore og skibsfartøjer	•
Effektdata	
Godkendt virusvirkning	•
Testet hygiejne	•
Cirkulationspumpe, Qmax i l/min.	390
Korteste programvarighed i min.	14
Maksimal efterskyltemperatur i °C	93
Rengøringssevne tallerkener/t	152
Rengøringssevne kurve/t	8
Mulighed for skylning fra plastikkurve på 2 niveauer	•
Levetid i vaskecykluser	28000
Miele Move	
Kan netværksforbindes med Miele MOVE	•
Styring	
Styringstype	M Touch Flex
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Opvaskeprogrammer [antal]	7
Justerbar temperaturholdetid	•
Justerbar slutskylstemperatur	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Sprogneutral betjening	•
Standard eltilslutning	
Elttilslutning	3 AC 220V 60HZ
Varmeeffekt i kW	6,10
Samlet tilslutning i kW	6,50
Sikring i A	20
Tilslutningsledningens længde i m	1,90
Mulig spændingsvariant 1	
Elttilslutning	AC 220V 60HZ
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	1
Varmt vand [antal]	1
Påkrævet gennemstrømningstryk i bar	1,00-10,00

PFD 409 [WB Offshore]

Fritstående friskvandsopvaskemaskine med kurve, til offshoresom fx boreplatforme.



EAN: 4002516745655 / Materiale nummer: 12441940 /
Gammelt materiale nummer: 61040932SOM

Afløbspumpe	22
Maksimal løftehøjde for afløbspumpe i cm	100
Integreret afkalkningsmiddel	•
Maks. hårdhed for råvand (tilladt) mmol	10,70
Vandbeskyttelsessystem	Waterproof-system
Vandforbrug pr. skylning i liter	17,50
Vandtilføbslange, længde i cm	150
Vandafløbslange, længde i cm	150
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	820
Udvendigt mål med topplade, højde i mm	835
Maksimal højdejustering i mm	60,00
Udvendigt mål, nettobredde i mm	598
Udvendigt mål, nettodybde i mm	598
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	920
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	670
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	740
Anvendeligt skyllerum, højde i mm	520
Kapacitet opvaskebeholder, bredde i mm	530
Anvendeligt skyllerum, dybde for overkurv i mm	474
Kapacitet opvaskebeholder, dybde for underkurv i mm	505
Indsatshøjde over gulvet i mm	216
Nødvendig nichebredde i mm	600
Nettovægt [kg]	78
Bruttovægt i kg	81
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	45 dB(A) re 20 µPa
Lydniveau (LwA) i dB(A) re 1 pW	57,0
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,44
Programmer	
Universal	•
Kort	•
Koldt/afskylning	•
Glas	•
Bestik	•
Plastservice	•
Intensiv	•
Regenerering	•
Udpumpning	•
Kurvedesign	
2 x indsats E 816	•
2 x indsats E 165	•
1 x APFD 215-overkurv	•
1 x APFD 220-underkurv til indsatser	•
Højdeindstillelig overkurv	•
Kan kombineres med APFD 210-flaskekurv	•
Udstyr	
Tørring	AutoOpen-tørring

PFD 409 [WB Offshore]

Fritstående friskvandsopvaskemaskine
med kurve, til offshoresom fx boreplatforme.



EAN: 4002516745655 / Materiale nummer: 12441940 /
Gammelt materiale nummer: 61040932SOM

AutoClose	•
1 kombidoseringsanlæg/dør til pulver og flydende midler	•
Saltbeholder i døren	•
Dørlås, kodebeskyttet	•
Perfect GlassCare	•
Højeffektivt filtersystem med kontrol af filterets ydelse	•
Kondensering med koldt vand	•
Rengøringsbeholder i førsteklasses rustfrit stål	•
Optisk grænseflade	•
Omfattende tilbehør (ekstraudstyr)	•
Tilslutningsmuligheder	
Eksternt doseringsmodul til flydende rengøringsmiddel	•
Eksternt doseringsmodul til klarskyllemiddel	•
Wi-fi	•
Normer og godkendelser	
CE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•
EMV	•
Sikret mod radiostøj	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IPX1	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•