

K 7715 E

Køleskab til indbygning
med DynaCool og LED-belysning til praktisk opbevaring af madvarer.



- Rummelige skuffe med justerbar fugtighed – DailyFresh
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen – ComfortClean
- Mere plads til store madvarer – ComfortSize



EAN: 4002516747543 / Materiale nummer: 12444380 /
Gammelt materiale nummer: 36771500EU1

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Produktkategori | |
| Køleskabe | • |
| Konstruktion | |
| Til indbygning | • |
| Integrerbar | • |
| Hængslingsside | til højre |
| Hængslingsside kan ændres | • |
| Design | |
| Belysningsart | LED |
| Betjeningskomfort | |
| Netværk med Miele @ home | • |
| Friskhedssystem | DailyFresh |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| ComfortSize | • |
| Styring | |
| Elektronisk temperaturvisning og -indstilling | SensorTouch |
| Køledel kan frakobles | Nej |
| Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone | Nej |
| SuperKøl | • |
| Antal temperaturzoner | 1 |
| Sabbat-mode | • |
| Party-Modus | • |
| Holiday-Modus | • |
| Køleskab/-zone | |
| Antal hylder | 7 |
| Flaskehylde i krommetal | • |
| Antal PerfectFresh-skuffer | 2 |
| Antal indvendige dørstativ til konserver | 3 |
| Flaskehylde i dør | 2 |
| Dørhylder | 5 |
| Effektivitet og bæredygtighed | |
| Energieffektivitetsklasse (A-G) | E |
| Energiforbrug pr. år i kWh | 114,25 |
| Energiforbrug i 24 h i kWh | 0,31 |
| Sikkerhed | |
| Lås | • |
| Akustisk døralarm | • |
| Optisk døralarm | • |
| Tekniske data | |
| Nichebredde i mm min. | 560 |
| Nichebredde i mm maks. | 570 |
| Nichehøjde i mm min. | 1772 |
| Nichehøjde i mm maks. | 1788 |
| Nichedybde i mm | 550 |
| Produktbredde i mm | 559 |
| Produkthøjde i mm | 1770 |
| Produktdybde i mm | 546 |

K 7715 E

Køleskab til indbygning
med DynaCool og LED-belysning til praktisk opbevaring af madvarer.



EAN: 4002516747543 / Materiale nummer: 12444380 /
Gammelt materiale nummer: 36771500EU1

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Vægt in kg | 54,8 |
| Monteringsteknik | Montering med fladhængsler |
| Maks. dørfontvægt køledel i kg | 26 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Kølezone i l | 309 |
| Svalerum i liter | 309 |
| Nettokapacitet i alt i l | 308 |
| Lydniveauroklasse (A-D) | B |
| Lydniveau i dB(A) re1pW | 33 |
| Strømforbrug i milliampere (mA) | 1200 |
| Spænding i V | 220-240 |
| Sikring i A | 10 |
| Faseantal | 1 |
| Frekvens in Hz | 50-60 |
| Ledningslængde i m | 2,2 |
| Udskift pæren | Service |
| Medfølgende tilbehør | |
| Æggebakke | • |

K 7715 E

Køleskab til indbygning

med DynaCool og LED-belysning til praktisk opbevaring af madvarer.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)