

K 7737 D

Køleskab til indbygning med DynaCool og LED-belysning til praktisk opbevaring af madvarer.



- Rummelige skuffe med justerbar fugtighed – DailyFresh
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen – ComfortClean
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose



EAN: 4002516747598 / Materiale nummer: 12444430 / Gammelt materiale nummer: 36773700EU1

Produktkategori	
Køleskabe	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingsside	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
Design	
Belysningsart	LED
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Friskhedssystem	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	SensorTouch
Køledel kan frakobles	Nej
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Nej
SuperKøl	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbat-mode	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Køleskab/-zone	
Antal hylder	7
deraf delbare (FlexiBoard)	1
Flaskehylde i krommetal	•
Antal PerfectFresh-skuffer	2
Antal indvendige dørstativ til konserver	3
Flaskehylde i dør	2
Dørhylder	5
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	D
Energiforbrug pr. år i kWh	91,62
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,25
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	560
Nichebredde i mm maks.	570
Nichehøjde i mm min.	1772
Nichehøjde i mm maks.	1788
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produkthøjde i mm	1770
Produkttybde i mm	546

K 7737 D

Køleskab til indbygning

med DynaCool og LED-belysning til praktisk opbevaring af madvarer.



EAN: 4002516747598 / Materiale nummer: 12444430 /


Gammelt materiale nummer: 36773700EU1

Vægt in kg	56,0
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler
Maks. dørfrontvægt køledel i kg	26
Klimaklasse	SN-T
Kølezone i l	309
Nettokapacitet i alt i l	308
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	33
Strømforbrug i milliamperere (mA)	1200
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Æggebakke	•

K 7737 D

Køleskab til indbygning

med DynaCool og LED-belysning til praktisk opbevaring af madvarer.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)