

K 7738 D

Køleskab til indbygning med stort indvendigt rum, vedligeholdelsesfri LED-lys og 4-stjernetfryseboks.



- Rummelige skuffe med justerbar fugtighed – DailyFresh
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Integreret 4-stjernet fryseboks
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen – ComfortClean



EAN: 4002516747710 / Materiale nummer: 12444450 / Gammelt materiale nummer: 36773800EU1

<b>Produktkategori</b>	
Køleskabe	•
<b>Konstruktion</b>	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingsside	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
<b>Design</b>	
Belysningsart	LED
<b>Betjeningskomfort</b>	
Netværk med Miele @ home	•
Friskhedssystem	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
<b>Styring</b>	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	SensorTouch
Køledel kan frakobles	Nej
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Nej
SuperKøl	•
Antal temperaturzoner	2
Sabbat-mode	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
<b>Køleskab/-zone</b>	
Antal hylder	5
deraf delbare (FlexiBoard)	1
Flaskehylde i krommetal	•
Antal PerfectFresh-skuffer	2
Antal indvendige dørstativ til konserves	3
Flaskehylde i dør	2
Dørhylder	5
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	D
Energiforbrug pr. år i kWh	136,51
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,37
<b>Sikkerhed</b>	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
<b>Tekniske data</b>	
Nichebredde i mm min.	560
Nichebredde i mm maks.	570
Nichehøjde i mm min.	1772
Nichehøjde i mm maks.	1788
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produkt højde i mm	1770

K 7738 D

Køleskab til indbygning

med stort indvendigt rum, vedligeholdelsesfri LED-lys og 4-stjernetfryseboks.



EAN: 4002516747710 / Materiale nummer: 12444450 /  
Gammelt materiale nummer: 36773800EU1

Produktdybde i mm	546
Vægt in kg	57,9
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler
Maks. dørfrontvægt køledel i kg	26
Klimaklasse	SN-T
Kølezone i l	259
4-stjernet fryseboks	27
Nettokapacitet i alt i l	286
Opbevaringstid ved fejl i t.	14
Frysekapacitet i h/kg	2,00
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	34
Strømforbrug i milliampere (mA)	1200
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Udskift pæren	Service
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Æggebakke	•
Isterningbakke	•

## K 7738 D

Køleskab til indbygning

med stort indvendigt rum, vedligeholdelsesfri LED-lys og 4-stjernetfryseboks.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D (footnote\*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote\*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)