

K 7797 C R

Køleskab til indbygning med ActiveDoor, PerfectFresh Active og FlexiLight 2.0 for maks funktionalitet.



- 5x længere frisk takket være aktiv fugt – PerfectFresh Active
- Automatisk åbning og lukning af dør – ActiveDoor
- Individuelt justerbar glashyldebelysning med FlexiLight 2.0
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Praktisk at tage ud via den drejelige glashylde – FlexiTray



EAN: 4002516748045 / Materiale nummer: 12444970 / Gammelt materiale nummer: 36779700EU1

<b>Produktkategori</b>	
Køleskabe	•
<b>Konstruktion</b>	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingsside	til højre
<b>Design</b>	
Belysningsart	FlexiLight 2,0
Lys ventilator	•
Belyst kølesystem	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Netværk med Miele @ home	•
Friskhedssystem	PerfectFresh Active
Aktiv befugtning af øverste skuffe	•
Finindstilling indvendig dør	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Hjælp til døråbning	ActiveDoor
<b>Styring</b>	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	FreshTouch
Køledel kan frakobles	Nej
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Nej
Superkøl	•
Antal temperaturzoner	2
Sabbat-mode	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
<b>Køleskab/-zone</b>	
Antal hylder	4
deraf belyst	3
Flaskehylde i krommetal	•
Antal PerfectFresh-skuffer	3
Tør bagvæggen	CleanSteel
CompactCase	•
FlexiTray	•
Antal indvendige dørstativ til konserver	3
Flaskehylde i dør	2
Dørhylder	5
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	C
Energiforbrug pr. år i kWh	99,65
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,27
<b>Sikkerhed</b>	
Lås	•
Akustisk døralarm	•

K 7797 C R

Køleskab til indbygning

med ActiveDoor, PerfectFresh Active og FlexiLight 2.0 for maks funktionalitet.



EAN: 4002516748045 / Materiale nummer: 12444970 /

Gammelt materiale nummer: 36779700EU1


Optisk døralarm

•


Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	560
Nichebredde i mm maks.	570
Nichehøjde i mm min.	1777
Nichehøjde i mm maks.	1793
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produktthøjde i mm	1770
Produkttybde i mm	546
Vægt in kg	71,5
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler
Maks. dørfontvægt køledel i kg	26
Klimaklasse	SN-T
Kølezone i l	296
heraf PerfectFresh-zone i liter	98
Svalerum i liter	296
Nettokapacitet i alt i l	296
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	32
Strømforbrug i milliampere (mA)	1200
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Æggebakke	•
Sorteringsboks PerfectFresh	•

## K 7797 C R


Køleskab til indbygning med ActiveDoor, PerfectFresh Active og FlexiLight 2.0 for maks funktionalitet.



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, built-in (installation (\*footnote) (installation drawings)



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, side view (installation drawings)



K7797C L, K7797C R, K7797C R, K7798C L, K7798C R, installation (footnote\*) (installation drawings)