

H 2456 B ACTIVE

Ovn
med timer og PerfectClean.



- 7-segment-display med knap – EasyControl
- Særlig nem rengøring med PerfectClean-overflade
- Plads og fleksibilitet – 76 l ovnrum med 5 ribbehøjder
- Beskytter mod forbrændinger – kølig front
- Altid færdig til tiden takket være perfekt tidsstyring – tidsfunktioner

A+

EAN: 4002516785262 / Materiale nummer: 12453610 /
Gammelt materiale nummer: 22245624NER

Konstruktion	
Kabinetfarve	Obsidiansort
Konstruktion og design	
Indbygningsovn	•
Forsænkbart knap	•
Fordele	
Hurtig opvarmning	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensiv bagning	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Grill med recirkulation	•
Betjeningskomfort	
Display	EasyControl
Visning af klokkeslæt	•
Minutur	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signal tone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Udnyttelse af restvarmen	•
Plejekomfort	
Pyrolytisk selvrens	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Kogepladestyring	
Kombination med elektrisk kogeplade	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	76
Antal hylder	5
Antal ribber ovnrum 1	5
Antal ribber ovnrum 2	5
Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnrumsbelysning	1 Halogen-spot
Temperaturer i °C	30–280
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	280
Nichebredde min. i mm	560

H 2456 B ACTIVE

Ovn

med timer og PerfectClean.




EAN: 4002516785262 / Materiale nummer: 12453610 /
Gammelt materiale nummer: 22245624NER

Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkt højde i mm	596
Produkt dybde i mm	569
Vægt i kg	42,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,50
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,50
Udskift pæren	Kunde
Medfølgende tilbehør	
Bageplade med PerfectClean	2
Bradepande med PerfectClean	1
Bage- og stegerist	1
Udtagelige ribber	1


H 2456 B ACTIVE
Ovn
med timer og PerfectClean.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings