

DAS 4931 125 Edition Emhætte til udtræk med intuitiv SmartControl-betjening



- Elegant design – 90 cm bred obsidiansort emskærm
- Netværkstilslutning med Con@ctivity og Miele@home
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Recirkulation m. Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter



EAN: 4002516758303 / Materiale nummer: 12461960 /
Gammelt materiale nummer: 28S4931BNER

Jubilæumskampagne	
Jubilæumsmodeller 125	•
Konstruktion	
Indbygningsemhætte	•
Konstruktion og design	
Maskinfarve	Obsidiansort
Opvarmningsformer	
Luftføringsart	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUU 151, DUU 150
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
SmartControl	•
Sugeeffekttrin (antal uden intensivtrin)	3
Boostertrin	2
Efterløbstid 5/15 min.	•
Indikator for fedtfilterets mætningsgrad	•
Indikator for kulfilterets mætningsgrad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Årligt energiforbrug i kWh/år	23,4
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+++
ECO-Motor	•
Klasse for fedtudskilningsniveauet	A
ECO-motor (jævnstrømsmotor)	•
PowerManagement-system	•
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Plejekomfort	
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Filtersystem	
Antal metalfedtfilter i rustfrit stål, der er egnet til maskinopvask (10-lag)	1
Lys	
Antal x Watt	1 x 3 W
Lysstyrke i Lx	300 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
Blæser	
Dobbelsidet sugende blæser	•
Udluftning	
Effekttrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591	180
Effekttrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591	280
Effekttrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591	400
Luftydelse på boostertrin 1 (m³/t) iht. EN 61591	600
Luftydelse på boostertrin 2 (m³/t) iht. EN 61591	720
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	37,0

DAS 4931 125 Edition Emhætte til udtræk med intuitiv SmartControl-betjening



EAN: 4002516758303 / Materiale nummer: 12461960 /
Gammelt materiale nummer: 28S4931BNER

Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	47,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	55,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	66,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	24,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	33,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	41,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	52,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	56,0
Recirkulation	
Effekttrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591	165
Effekttrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591	265
Luftydelse, boostertrin (m³/h) i henhold til EN 61591	585
Effekttrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591	380
Luftydelse boostertrin 2 (m³/t) iht. EN 61591	695
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	43,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	61,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	73,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	77,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	39,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	48,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	59,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	63,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	29,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•
Tekniske data	
Emfangets bredde i mm	896
Emfangets højde i mm	36
Emfangets dybde i mm	273
Nettovægt i kg	14,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Faseantal	1
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,16
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50

DAS 4931 125 Edition
Emhætte til udtræk
med intuitiv SmartControl-betjening



EAN: 4002516758303 / Materiale nummer: 12461960 /
Gammelt materiale nummer: 28S4931BNER

Monteringsanvisninger

Tilslutning til udluftning til det fri øverst

•

Udluftningsstudsens diameter i mm

150

Medfølgende tilbehør


Tilbageslagsklap

•

Voucher til et DKF 31-S Sensitive AirClean-filter

•

DAS 4931 125 Edition Emhætte til udtræk med intuitiv SmartControl-betjening



DAS4930, DAS4931, Installation drawings