

G 7771 SCVi AD 125 Gala Ed. Fuldintegrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



- Bedste energieffektivitetsklasse A – energibesparende og miljøvenlig
- Flere informationer og muligheder med netværkstilslutning – Miele@home
- Ekstremt lavt lydniveau på kun 41 dB(a) dB (A)
- Perfekt overblik til praktisk fyldning, selv i mørke – BrilliantLight
- Ægte favoritter, der udmærker sig: Vores bedste kurvedesign – specialudgave



EAN: 4002516763147 / Materiale nummer: 12469690 /
Gammelt materiale nummer: 21777162NER

Jubilæumskampagne	
Jubilæumsmodeller 125	•
125 Gala Edition	•
Konstruktion	
Fuldintegrerbar opvaskemaskine	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
Design	
Betjeningspanelets farve	Obsidiansort
Betjeningspanel	Fuldintegreret panel
Betjeningsart	Softkeys
Display	Display med 1-linjes tekst
Displayfarve	Hvid
MultiLingua	•
Komfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
BrilliantLight	•
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	optisk og akustisk
Indstilling af sprog i display	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,4
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,54
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	54
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,29
ECO-programmets varighed i minutter	230
Lyd niveaueffektivitetsklasse	B
Lyd niveau i dB(A)	41
FlexiTimer med EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
Resultat	
Friskvandsopvaskemaskine	•
SensorDry	•
Turbo-termisk tørring med recirkulation	•
Aktiv kondensstørring	•
BrilliantGlassCare	•
Opvaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•

G 7771 SCVi AD 125 Gala Ed. Fuldintegrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



EAN: 4002516763147 / Materiale nummer: 12469690 /
Gammelt materiale nummer: 21777162NER

ComfortWash 45 °C	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Automatic skåne	•
Hygiejne	•
SolarSpar	•
Ekstra lydsvag 37 dB(A)	•
Pasta/paella	•
Uden overkurv 65°C	•
Maskinpleje	•
Afkalkningssalt	•
Tilvalg	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
Kurvedesign	
Bestikplacering	3D MultiFlex-bakke
FlexCare-glasholder	2
FlexCare-klaphylde	1
Kurvedesign	125 Gala Edition
Antal kuverter	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
StrawClean	•
Sikkerhed	
Waterproof-system	•
Kontrolmeldinger i displayet for filter	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	805
Nichehøjde i mm maks.	870
Nichedybde i mm	550
Maskinbredde i mm	598
Maskinhøjde i mm	805
Maskindybde i mm	550
Maskindybde i cm ved åben dør	116,5
Nettovægt i kg	48,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50

G 7771 SCVi AD 125 Gala Ed.
Fuldintegrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



EAN: 4002516763147 / Materiale nummer: 12469690 /
Gammelt materiale nummer: 21777162NER

Vandtilførselsslængens længde i m	1,50
Vandafløbslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70
Min. frontpladevægt i kg	4,0
Maks. frontpladevægt i kg	11,0
[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service min.]	7,0
[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service maks.]	14,0
Udskift pæren	Service

Tilgængelige displaysprog

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska
---	---

Medfølgende tilbehør

1 x PowerDisk	•
Voucher til 6 x PowerDisk	•
Voucher til en pakke med afspændingsmiddel og afkalkningssalt, DishClean	•

G 7771 SCVi AD 125 Gala Ed.

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)