

WSE463 WCS PWash&8kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med A-10 % QuickPowerWash til en særlig hurtig og effektiv vask.



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- Spar endnu mere energi med A-10 %\*
- QuickPowerWash sørger for effektive og hurtige resultater på kun 49 minutter
- Ekstra udglatning reducerer folder og sparer op til 50 % tid og kræfter#
- Miele@home – intelligent netværkstilslutning\*\*

\* 10 % mere økonomisk end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A

\*\* Ekstra digitalt tilbud fra Miele. Alle smart-enheder kan anvendes med System Miele@home. Afhængigt af model og land kan funktionen variere.



EAN: 4002516774952 / Materiale nummer: 12485840 / Gammelt materiale nummer: 11SE4631NDS

<b>Konstruktion</b>	
Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
<b>Konstruktion</b>	
Variant	W1 White Edition
Frontbetjent	•
<b>Centrifugering</b>	
Maks. centrifugeringshastighed	1400
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
<b>Design</b>	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Obsidiansort med hvid ring
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	5° hældning
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter
<b>Rengøringseffekt</b>	
Innovativ vasketeknologi PowerWash	•
Portionstilpasset dosering CapDosing	•
<b>Skånsom tøjvask</b>	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	8,0
<b>Betjeningskomfort</b>	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvision	•
Visning af programforløb	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Mere besparende end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A	10%
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	43
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	48
Centrifugeringsenergi klasse	B
Lydniveaurog klasse (ved centrifugering)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	68
Programtid ECO 40-60 ved nominel kapacitet	219
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,40
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,80
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C"	•
Mængdeautomatik	•
Flowmeter	•
Skumregulering	•

WSE463 WCS PWash&8kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med A-10 % QuickPowerWash til en særlig hurtig og effektiv vask.



EAN: 4002516774952 / Materiale nummer: 12485840 /

Gammelt materiale nummer: 11SE4631NDS

ProfiEco Motor

<b>Vaskeprogrammer</b>	
QuickPowerWash	•
Bomuld	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Imprægnering	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•
<b>Tilvalg vask</b>	
Kort	•
Forvask	•
Vand plus	•
Ekstra skylning	•
Udglatning med damp	•
Summer	•
<b>Kvalitet</b>	
Kontravægte i støbejern	•
<b>Sikkerhed</b>	
Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
Børnesikring	•
PIN-kode lås	•
Optisk interface	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Dybde ved åbnet dør i mm	1077
Vægt i kg	93
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
3 kapsler	•
Værdibevis til Miele-vaskemiddel	•

WSE463 WCS PWash&8kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med A-10 % QuickPowerWash til en særlig hurtig og effektiv vask.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm