

PWM 506 Mop Star 60 [EL DP-1]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe
specielt tilpasset til kravene inden for Facility Management. Kapacitet 6.0 kg.



- Tromlevolumen 57 l, kapacitet 6.0 kg
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet
- Sprogneutralt panel med programvælger – M Select
- Grundig vask – specialprogrammer til mopper og klude
- Bedst mulig smudsreduktion – patenteret tidlig afvanding*

* Patent: EP 2 003 236 B1

EAN: 4002516770893 / Materiale nummer: 12489940 /
Gammelt materiale nummer: 51506165DK

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent, kan anv. i søjle
Serie	Performance
Front	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	6,0
Tromlevolumen i l	57
Døråbning [Ø] i mm	300
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	højre
Vedligeholdelsesfri asynkronmotor	•
SoftCare-tromle af rustfrit stål med huller i tromlens bagvæg	•
Anvendelse	
Egnet til facility management	•
Effektdata	
Godkendt virkning mod virus	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	8,70
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,17
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	8,20
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,06
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	52,0
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i l	70,0
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	1,00
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i kWh	1,40
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	59
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	49,0
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,36
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	49
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	52
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	50
Restfugtighed ved rengøring af klude i %	20
Centrifugeringshastighed i o/m	1400
g-faktor	535
Styring	
Styringstype	M Select
Programindstilling	Programmerbar
Maks. startforvalg i timer	96
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Panel med let forståelige	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•
Dosering	
Sæbeskuffe	3 rum

PWM 506 Mop Star 60 [EL DP-1]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe
specielt tilpasset til kravene inden for Facility Management. Kapacitet 6.0 kg.



EAN: 4002516770893 / Materiale nummer: 12489940 /
Gammelt materiale nummer: 51506165DK

Fleksibel doseringsadapter (ekstra)	•
Maksimal tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	6
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
Standard eltilslutning	
Opvarmningsform	El
Eltilslutning	3N~ 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	4,20
Samlet tilslutning i kW	4,40
Sikring i A	10
Mulig spændingsvariant 1	
Eltilslutning	230V~ 50HZ
Varmeeffekt i kW	2,10
Samlet tilslutning i kW	2,30
Sikring i A	10
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskrining
Varmt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskrining
Afløbspumpe med fin-filter	DN 22
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	596
Udvendigt mål, nettodybde i mm	714
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	944
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	768
Nettovægt i kg	99,0
Bruttovægt i kg	104
Maksimal gulvbelastning i N	2820
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	≤70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,00
Udstyr	
Patenteret for-afvanding	•
Patenteret behandling af klude	•
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Professionel støddæmper	•
Robust flange i rustfrit stål	•
Desinfektionsskylling	•
EcoSpeed	•
Effektive medbringere	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Automatisk registrering af tøjmenge	•
Volumenstrømmåler	•
Kommunikationsskakt	•
Efterfyldning af tekstiler	•

PWM 506 Mop Star 60 [EL DP-1]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe
specielt tilpasset til kravene inden for Facility Management. Kapacitet 6.0 kg.



EAN: 4002516770893 / Materiale nummer: 12489940 /

Gammelt materiale nummer: 51506165DK

Tilbehør, der er produktafhængigt

Effektivitet og bæredygtighed	•
Genbrugsandel i %	95
Tilslutningsmuligheder	
Betalingssystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Spidsbelastningsafbryder / energistyring (ekstra)	•
Wi-fi	•
LAN-modul (ekstraudstyr)	•
WiFiConn@ct	•
Kapacitet	
Aftøringsklude, 22 g [antal]	136
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	31
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	27
Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]	50
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	35
Normer og godkendelser	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•