

## KWT 6322 UG-1

Vinkøleskab til indbygning

med FlexiFrame og Push2Open til større fleksibilitet og raffineret design.



- Opbevaring af forskellige vinsorter med separate temperaturzoner
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Vinen bliver perfekt iscenesat – LED-belysning
- Optimal beskyttelse af vinen med UV-filter i den tonede glasfront
- Sikker opbevaring af din vin med udtrækshylder



EAN: 4002516770367 / Materiale nummer: 12497000 /  
Gammelt materiale nummer: 36632202EU1

<b>Produktkategori</b>	
Vinskab	•
<b>Konstruktion</b>	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Til underbygning	•
Hængslingside	til højre
Hængslingside kan ændres	•
Kan opstilles side-by-side	•
<b>Design</b>	
Frontfarve	Glasdør
Lys vinzone	LED-belysning
<b>Betjeningskomfort</b>	
Netværk med Miele @ home	•
Tilkøb	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Hjælp til døråbning	Push2open
Push2open	•
Antal træhylder	4
Antal FlexiFrame riste	3
NoteBoard	Ja
Opbevaring uden vibrationer	•
<b>Styring</b>	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	TouchControl
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Nej
Antal temperaturzoner	2
Indstilleligt min. temperaturområde i ° C	5
Indstilleligt maks. temperaturområde i ° C	20
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	G
Energiforbrug pr. år i kWh	138,00
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,39
<b>Sikkerhed</b>	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
<b>Tekniske data</b>	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	820
Nichehøjde i mm maks.	870
Nichedybde i mm	580
Produktbredde i mm	597
Produkthøjde i mm	822
Produktdybde i mm	577
Vægt in kg	50,0
Klimaklasse	SN-ST
Kølezone i l	94
Plads til antal 0,75 l-bordeauxflasker	34 flasker

KWT 6322 UG-1

Vinkøleskab til indbygning

med FlexiFrame og Push2Open til større fleksibilitet og raffineret design.




EAN: 4002516770367 / Materiale nummer: 12497000 /  
Gammelt materiale nummer: 36632202EU1

Lydniveauroklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	35
Strømforbrug i milliampere (mA)	1500
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50
Ledningslængde i m	2,8
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Active AirClean-filter	•


## KWT 6322 UG-1

Vinkøleskab til indbygning


med FlexiFrame og Push2Open til større fleksibilitet og raffineret design.




KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs (installation drawings)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KSK6300, Side by Side



KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs, Interior dimensions (Installation drawings)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs (installation drawings)