

## PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Vaskemaskine, elopvarmet

i professionel kvalitet med en programtid på 79 min, nem opstilling.



- Tromlevolumen 64 l, kapacitet 8.0 kg
- Panel i stål af høj kvalitet og Miele's SoftCare-tromle
- Tilslutningsklar levering inkl. stik
- Professionel programtid på blot 79 min ved 8.0 kg fyldningsmængde
- Pladsbesparende opstilling som vaske-/tørresøjle



EAN: 4002516791485 / Materiale nummer: 12506950 /  
Gammelt materiale nummer: 51110801NDS

<b>Konstruktion og udførelse</b>	
Konstruktion	Frontbetjent, kan anv. i søjle
Serie	SmartBiz
Front	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	8,0
Tromlevolumen i l	64
Døråbning [Ø] i mm	300
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	højre
Vedligeholdelsesfri asynkronmotor	•
SoftCare-tromle i rustfrit stål	•
<b>Anvendelse</b>	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til privat husholdning	•
<b>Effektdata</b>	
Godkendt virkning mod virus	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	6,50
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,16
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	52,0
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	1,30
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	79
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	49
Centrifugeringshastighed i o/m	1400
g-faktor	535
Testede driftstimer	15000
<b>Styring</b>	
Styringstype	DirectSensor 7 segment
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidvisning	•
Visning af programforløb	•
Display med tekstpåskrift	•
<b>Dosering</b>	
Sæbeskuffe	3 rum
<b>Standard eltilslutning</b>	
Opvarmningsform	El
Eltilslutning	220-240V~ 50HZ
Varmeeffekt el i kW	1,90-2,20
Samlet tilslutning i kW	2,10-2,40
Sikring i A	10
Leveres med stik	•

## PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Vaskemaskine, elopvarmet

i professionel kvalitet med en programtid på 79 min, nem opstilling.



EAN: 4002516791485 / Materiale nummer: 12506950 /

Gammelt materiale nummer: 51110801NDS

<b>Vandtilslutning/-afløb</b>	
Koldt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruining
Afløbspumpe	DN 22
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	596
Udvendigt mål, nettodybde i mm	636
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	944
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	690
Nettovægt i kg	91,0
Bruttovægt i kg	95
Maksimal gulvbelastning i N	2820
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,00
<b>Udstyr</b>	
Robust flange i rustfrit stål	•
Specialvarmelegemer	•
Automatisk registrering af tøjmenge	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Centrifugeringseffektivitetsklasse (A-G)	B
Vægtet energiforbrug pr. 100 vaske for program ECO 40-60 i kWh	43
Vægtet vandforbrug pr. vask for program ECO 40-60 i l	48
Lydniveaunklasse (ved centrifugering) (A-D)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	69
Programvarighed for program "ECO 40-60" i min.	219
Genbrugsandel i %	95
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normer og godkendelser</b>	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•