

## PDR 1108 SmartBiz HP [EL]

Varmepumpetørretumblere

i professionel kvalitet til nem og fleksibel opstilling uden udluftning.



- Tromlevolumen 120.00 l, kapacitet 8.0 kg
- 50 % lavere energiforbrug end aftrækstørretumblere\*
- Højkvalitetspanel i rustfrit stål og Miele Softcare-tromle
- Tilslutningsklar levering inkl. stik
- Pladsbesparende opstilling som vaske-/tørresøjle

\* Varmepumpetørretumblere har et op til 50 % lavere energiforbrug end elopvarmede aftrækstørretumblere.



EAN: 4002516798750 / Materiale nummer: 12507180 /

Gammelt materiale nummer: 52110801NDS

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent, kan anv. i søjle
Serie	SmartBiz
Front	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	8,0
Tromlevolumen i l	120,00
Tørresystem	Varmepumpe
Døråbning [Ø] i mm	370
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	venstre
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til privat husholdning	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	2 l
Specifikt energiforbrug Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i kWh/kg	0,14
Specifikt energiforbrug Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i kWh/kg	0,12
Programvarighed i min.	134
Programtid Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i min.	134
Programtid Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i min.	112
Testede driftstimer	15000
Styring	
Styringstype	DirectSensor 7 segment
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Display med tekstpåskrift	•
Standard ertilslutning	
Opvarmningsform	Varmepumpe
Ertilslutning	220-240V~ 50HZ
Samlet tilslutning i kW	1,10
Sikring i A	10
Leveres med stik	•
Mål og vægt tørretumbler	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	596
Udvendigt mål, nettodybde i mm	636
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	940
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	660

## PDR 1108 SmartBiz HP [EL]

Varmepumpetørretumblere

i professionel kvalitet til nem og fleksibel opstilling uden udluftning.



EAN: 4002516798750 / Materiale nummer: 12507180 /

Gammelt materiale nummer: 52110801NDS

Udvendigt mål, bruttodybde i mm	690
Nettovægt i kg	53,5
Bruttovægt i kg	58
Maksimal gulvbelastning i N	920
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,79
<b>Udstyr</b>	
Aksial luftstyring	•
Frugfilter i døren	•
SmartBiz varmeveksler-filtersystem	•
PerfectDry	•
Wash2Dry	•
SoftLift-ribber	•
Funktionen Skåne Plus	•
Bortledning af kondensvand	•
FragranceDos	•
Tromlebelysning	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energiklasse	A+++
Kondensvandsklasse	A
Årligt elforbrug i kWh	161
Lydniveau ved standardprogram Bomuld, skabstørt med komplet fyldning i dB(a)	67
Standardprogrammets varighed i min.	165
Funktionsprincip	Kondens
Kapacitet i kg	8,0
Genbrugsandel i %	95
Hermetisk lukket system	•
Kølemiddel	R290
Kølemiddelmængde i kg	0,14
Drivhuspotentiale i kølemiddel i kg CO <sub>2</sub> e	3
Drivhuspotentiale i maskine i kg CO <sub>2</sub> e	0,42
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normer og godkendelser</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•