

## KMDA 7676 FL-U BlackPerfection Induktionskogeplade med emhætte med to ekstra store PowerFlex XL-kogeområder ved recirkulation



- Den ekstra lydsvage 2-i-1 fra Miele-Silence Motor
- Fleksibel installation – plug and play eller kanalluft
- Masser af plads – 4 store kogezone inkl. 2 PowerFlex XL-områder
- Automatisk regulering af blæsetrin – Con@ctivity
- Helt sort design giver et elegant udseende

EAN: 4002516778561 / Materiale nummer: 12509550 /  
Gammelt materiale nummer: 26767679NER

<b>Konstruktion</b>	
Induktionskogeplade med emhætte	•
<b>Opvarmningsformer</b>	
Recirkulation med ekstra tilbehør	Recirkulation
Recirkulation med ekstra tilbehør	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Recirkulation (Plug&Play-installation)	ja
<b>Design</b>	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Indbygning oven på bordplade	•
Emudledning i plan med bordpladen	•
Afdækningsgitterfarve	Sort
Fedfilterfarve	Sort
<b>Kogezonestyr</b>	
Antal kogezone	4
Antal kogeområder	2
Maksimalt antal kogegrej	4
<b>PowerFlex-kogeområder</b>	
Antal	4
Type	PowerFlex XL-kogezone
Diameter i mm	Ø 150 – 230
Ydeevne i W	2100
Booster i W	3000
TwinBooster i W	3650
<b>1. Kogezone/kogeområde</b>	
Position	til venstre
Type	PowerFlex XL-kogeområde
Størrelse i mm	230x460
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
<b>2. Kogezone/kogeområde</b>	
Position	til højre
Type	PowerFlex XL-kogeområde
Størrelse i mm	230x460
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect White
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Digital visning af effektrin	•
Displayfarve	Hvid
Opkogsautomatik	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection  
Induktionskogeplade med emhætte  
med to ekstra store PowerFlex XL-kogeområder ved recirkulation



EAN: 4002516778561 / Materiale nummer: 12509550 /  
Gammelt materiale nummer: 26767679NER

Permanent gryderegistrering	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Indikator for udskiftning af aktivt kulfilter	•
Lock&Wipe	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Minutur	•
Varmholdning	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
ECO-Motor	•
Ekstra lydsvag motor	•
<b>Plejekomfort</b>	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
<b>Recirkulation</b>	
Luftydelse trin min. (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	160
Luftydelse trin maks. (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	465
Luftydelse, boostertrin (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	510
Lydniveau trin min. (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	47,0
Lydniveau trin maks. (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydniveau trin min. (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	34,0
Lydniveau trin maks. (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	55,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re 20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	57,0
<b>Sikkerhed</b>	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (højde)	238
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	780
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	238
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	780
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	20
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	804
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	524
Samlet tilslutningsværdi i kW	7,50
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection  
Induktionskogeplade med emhætte  
med to ekstra store PowerFlex XL-kogeområder ved recirkulation



EAN: 4002516778561 / Materiale nummer: 12509550 /  
Gammelt materiale nummer: 26767679NER

Tilslutningsledningens længde i m 1,4


**Medfølgende tilbehør**

Tilslutningsledning Ja


Aktivt kulfilter til recirkulation •

Plug&Play-adapter •


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection  
 Induktionskogeplade med emhætte  
 med to ekstra store PowerFlex XL-kogeområder ved recirkulation



KMDA7676FL-U BlackPerfection, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 23,8 cm




KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 24,8 cm, Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template, 23,8 cm, Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, 24,8 cm, drilling template, Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection  
 Induktionskogeplade med emhætte  
 med to ekstra store PowerFlex XL-kogeområder ved recirkulation




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air – drawing


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection  
 Induktionskogeplade med emhætte  
 med to ekstra store PowerFlex XL-kogeområder ved recirkulation




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
 5 Circulating air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
 6 Circulating air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
 13 Circulating air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
 14 Circulating air – drawing



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Air circulation  
 (Installation drawing)



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Plug&Play  
 (Installation drawing)