

KU 7030 D

Køleskab til underbygning

med LED-belysning, DynaCool og ComfortClean i et kompakt design.



- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig LED
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen – ComfortClean
- Hurtig nedkøling af madmidler med Superkøl-automatik
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose



EAN: 4002516779230 / Materiale nummer: 12519150 /

Gammelt materiale nummer: 36703010EU1

Produktkategori	
Køleskabe	•
Konstruktion	
Integrerbar	•
Til underbygning	•
Hængslingsside	udtræksvogn
Design	
Belysningsart	LED
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	FreshTouch
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Nej
SuperKøl	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbat-mode	•
Holiday-Modus	•
Køleskab/-zone	
Antal hylder	3
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	D
Energiforbrug pr. år i kWh	73,90
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,20
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	820
Nichehøjde i mm maks.	880
Nichedybde i mm	560
Produktbredde i mm	597
Produkthøjde i mm	818
Produktdybde i mm	550
Vægt in kg	39,0
Maks. dørfrontvægt køledel i kg	10
Klimaklasse	SN-T
Kølezone i l	125
Nettokapacitet i alt i l	124
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	32
Strømforbrug i milliampere (mA)	2000
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10

KU 7030 D

Køleskab til underbygning

med LED-belysning, DynaCool og ComfortClean i et kompakt design.




EAN: 4002516779230 / Materiale nummer: 12519150 /
Gammelt materiale nummer: 36703010EU1

Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Æggebakke	•


KU 7030 D

Køleskab til underbygning


med LED-belysning, DynaCool og ComfortClean i et kompakt design.



KU7030D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß
(installation drawings)



KU7030D, Built-under, side view (installation drawings)



KU7030D, Built-under, installation drawing (*footnote)
(installation drawings)