

DAS 2620

Emhætte til udtræk
med EasySwitch-styring til bekvem betjening



- Elegant design – matsort betjeningspanel i 60 cm bredde
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- Recirkulation m. Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter



EAN: 4002516781691 / Materiale nummer: 12524640 /
Gammelt materiale nummer: 28S2620MNER

Konstruktion	
Indbygningsemhætte	•
Kabinetfarve	Matsort
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUU 151,DUU 150
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Betjeningskomfort	
Elektronisk styring	•
Boostertrin	1
Effektivitet og bæredygtighed	
Årligt energiforbrug i kWh/år	41,7
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A
Plejekomfort	
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Filtersystem	
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	1
Lys	
LED	•
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Lysstyrke i Lx	310 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Blæser	
Dobbelt-sidede sugende blæser	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
Udluftning	
Effekttrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	195
Effekttrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	295
Effekttrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	410
Luftydelse boostertrin 1 (m ³ /t)	555
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	47,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	55,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	61,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydniveau på trin 1 (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	34,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	41,0
Lydtryk driftstimer 3 (dB(A) re20µPa)	47,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	54,0
Recirkulation	
Effekttrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	190
Effekttrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	290
Effekttrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	415
Luftydelse boostertrin 1 (m ³ /t) iht. EN 61591	550
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0

DAS 2620

Emhætte til udtræk

med EasySwitch-styring til bekvem betjening



EAN: 4002516781691 / Materiale nummer: 12524640 /

Gammelt materiale nummer: 28S2620MNER

Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	60,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	68,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	74,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	39,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	46,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	54,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	61,0

Sikkerhed

Sikkerhedsafbryder

•

Tekniske data

Emfangets bredde i mm

596

Emfangets højde i mm

36

Emfangets dybde i mm

273

Nettovægt i kg

12,0

Tilslutningslednings længde i m

1,5

Fejlstrømsrelæ

•

Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm

450

Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm

650

Spænding i V

230

Sikring i A

10

Faseantal

1

Samlet tilslutningsværdi i kW

0,20

Frekvens i Hz

50

Monteringsanvisninger

Tilslutning til udluftning til det fri øverst

•

Udluftningsstudsens diameter i mm

150

Medfølgende tilbehør


Tilbageslagsklap

•

DAS 2620

Emhætte til udtræk

med EasySwitch-styring til bekvem betjening



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,
Installation drawings