

DAS 2620  
Emhætte til udtræk  
med EasySwitch-styring til bekvem betjening



- Elegant design – matsort betjeningspanel i 60 cm bredde
- Ensartet belysning takket være LED-lysliste
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- Recirkulation m. Active AirClean- eller Longlife AirClean-filer



EAN: 4002516781691 / Materiale nummer: 12524640 /  
Gammelt materiale nummer: 28S2620MNER

<b>Konstruktion</b>	
Indbygningsemhætte	•
Kabinetfarve	Matsort
<b>Opvarmningsformer</b>	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUU 151,DUU 150
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Betjeningskomfort</b>	
Elektronisk styring	•
Boostertrin	1
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A
Årligt energiforbrug i kWh/år	41,7
Klasse for fluidynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A
<b>Plejekomfort</b>	
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
<b>Filtersystem</b>	
EDST-Metalfedtfiler egnet til opvaskemaskine (10 lags)	1
<b>Lys</b>	
LED	•
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Lysstyrke i Lx	310 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
<b>Blæser</b>	
Dobbeltsidet sugende blæser	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
<b>Udluftning</b>	
Effekttrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	195
Effekttrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	295
Effekttrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	410
Luftydelse, boostertrin (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	555
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	47,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	55,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	61,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	68,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	34,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	41,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20μPa)	47,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til 60704-2-13	54,0
<b>Recirkulation</b>	
Effekttrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	190
Effekttrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	290
Effekttrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	415
Luftydelse, boostertrin (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	550

DAS 2620  
Emhætte til udtræk  
med EasySwitch-styring til bekvem betjening




EAN: 4002516781691 / Materiale nummer: 12524640 /  
Gammelt materiale nummer: 28S2620MNER

Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	74,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	60,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	68,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	39,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	46,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	54,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	61,0
<b>Sikkerhed</b>	
Sikkerhedsafbryder	•
<b>Tekniske data</b>	
Emfangets bredde i mm	596
Emfangets højde i mm	36
Emfangets dybde i mm	273
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW ) i mm	650
Nettovægt i kg	12,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,20
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisninger</b>	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Tilbageslagsklap	•

## DAS 2620

Emhætte til udtræk

med EasySwitch-styring til bekvem betjening



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,  
Installation drawings