

## DA 9092 W Screen

### Vægemhætte

med lodret glasfront og særlig fladt design til frit udsyn.



- Lige linjer med bredde på 880 mm og minimal dybde på 260 mm
- Moderne Touch-betjening på glasfront
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Bredde Opbevaringsplads – til fx krydderier
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål

**B**

EAN: 4002516798330 / Materiale nummer: 12526470 / Gammelt materiale nummer: 28909260NER

<b>Konstruktion</b>	
Vægemhætte	•
<b>Opvarmningsformer</b>	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 29 kulfilter
<b>Design</b>	
Farve	Grafitgrå
<b>Betjeningskomfort</b>	
Elektronisk styring	•
Effektrtrin (antal uden boostertrin)	3
Touch-betjening	•
Programmebar frakobling af intensivtrin	•
Akustikpakke	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	B
Årligt energiforbrug i kWh/år	67,7
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	B
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	B
<b>Filtersystem</b>	
EDST-Metalfedfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	2
<b>Lys</b>	
LED	•
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Lysstyrke i Lx	300 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
<b>Blæser</b>	
Dobbeltsidet sugende blæser	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
<b>Udluftning</b>	
Effektrtrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	205
Effektrtrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	310
Effektrtrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	415
Luftydelse, boostertrin (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	670
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	39,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	45,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	50,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	62,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	25,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	31,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20µPa)	36,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	48,0
<b>Recirkulation</b>	
Effektrtrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	190
Effektrtrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	290
Effektrtrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	385
Luftydelse boostertrin 1 (m <sup>3</sup> /t) iht. EN 61591	605

## DA 9092 W Screen

### Vægemhætte


med lodret glasfront og særlig fladt design til frit udsyn.



EAN: 4002516798330 / Materiale nummer: 12526470 /  
Gammelt materiale nummer: 28909260NER

Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	44,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	51,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	58,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	69,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	30,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	37,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	44,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	55,0
<b>Sikkerhed</b>	
Sikkerhedsafbryder	•
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•
<b>Tekniske data</b>	
Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor	500
Samlet højde for emhætte til recirkulation og ekstern motor i mm	500
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	500
Emfangets bredde i mm	880
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	500
Emfangets højde i mm	500
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	500
Emfangets dybde i mm	260
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	500
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW ) i mm	650
Nettovægt i kg	21,5
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,20
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisninger</b>	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Tilbageslagsklap	•
<b>Ekstratilbehør</b>	
Aktivt kulfilter	Nein

DA 9092 W Screen  
Vægemhætte  
med lodret glasfront og særlig fladt design til frit udsyn.



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)