

DA 9299 W Screen blbo
Vægemhætte
med eksklusiv Blackboard-glasfront og intuitiv SmartControl-betjening



- Lige linjer med bredde på 880 mm og minimal dybde på 256 mm
- Enestående betjeningskomfort – Con@ctivity
- Frontpanel, der kan klappes op – til optimal udsugning
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfiltre i rustfrit stål

A+++

EAN: 4002516797807 / Materiale nummer: 12526500 /
Gammelt materiale nummer: 28929970NER

Konstruktion	
Vægemhætte	•
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 29 kulfilter
Design	
Farve	Blackboard
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrin (antal uden boostertrin)	3
Touch-betjening	•
Programmerbar frakobling af intensivtrin	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af aktivt kulfilter	•
Akustikpakke	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+++
ECO-Motor	•
PowerManagement-system	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	21,3
Klasse for fluidodynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	C
Filtersystem	
EDST-Metalfedtfiltre egnet til opvaskemaskine (10 lags)	3
Lys	
LED	•
Antal x Watt	1 x 3,0 W
Lysstyrke i Lx	350 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Blæser	
Dobbelt-sidede sugende blæser	•
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	•
Udluftning	
Effektrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	210
Effektrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	300
Effektrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	415
Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591	650
Luftydelse boostertrin 2 (m ³ /t)	915
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	38,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	46,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	63,0

DA 9299 W Screen blbo
Vægemhætte
med eksklusiv Blackboard-glasfront og intuitiv SmartControl-betjening



EAN: 4002516797807 / Materiale nummer: 12526500 /
Gammelt materiale nummer: 28929970NER

Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	23,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	31,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20μPa)	38,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til 60704-2-13	48,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	56,0
Recirkulation	
Effekttrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	175
Effekttrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	270
Effekttrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	420
Luftydelse boostertrin 1 (m ³ /t) iht. EN 61591	620
Luftydelse boostertrin 2 (m ³ /t) iht. EN 61591	715
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	40,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	49,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	59,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	71,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	26,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	34,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	44,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	54,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	57,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•
Tekniske data	
Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor	500
Samlet højde for emhætte til recirkulation og ekstern motor i mm	500
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	500
Emfangets bredde i mm	880
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	500
Emfangets højde i mm	500
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	500
Emfangets dybde i mm	260
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	500
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovægt i kg	20,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,23
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50

DA 9299 W Screen blbo
Vægemhætte
med eksklusiv Blackboard-glasfront og intuitiv SmartControl-betjening



EAN: 4002516797807 / Materiale nummer: 12526500 /
Gammelt materiale nummer: 28929970NER

Monteringsanvisninger

Tilslutning til udluftning til det fri øverst

•

Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag

•

Udluftningsstudsens diameter i mm

150

Medfølgende tilbehør

Omskiftning til recirkulation

•

Tilbageslagsklap


•

Ekstratilbehør

Aktivt kulfilter

Nein

DA 9299 W Screen blbo
Vægemhætte
med eksklusiv Blackboard-glasfront og intuitiv SmartControl-betjening



DA9298W, DA9299W Screen Reference, Installation drawings