

KM 7576 FL 125 Gala Ed
Induktionskogeplade
Med 3 PowerFlex-kogeområder og MattFinish



- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker – SmartSelect White
- 6 kogezone inkl. 3 effektivt PowerFlex-kogeområde
- 800 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- Elegant overflade til et unikt køkkendesign – MattFinish

EAN: 4002516787594 / Materiale nummer: 12527010 /
Gammelt materiale nummer: 26757670DFS

Jubilæumskampagne	
125 Gala Edition	•
Jubilæumskampagne	
Jubilæumsmodeller 125	•
Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Induktion
Konstruktion	
Uafhængigt af ovnen	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Ridsefri overflade	MattFinish
Farve på glaskeramik	Matsort
Anti-Fingerprint-effekt	•
Indbygning oven på bordplade	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	6
Antal kogeområder	3
Maksimalt antal gryder/pander	6
PowerFlex-kogeområder	
Antal	6
Art	PowerFlex-kogezone
Diameter i mm	Ø 150 – 230
Ydeevne i W	2100
Booster i W	3000
TwinBooster i W	3650
1. Kogezone/kogeområde	
Position	til venstre
Art	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. Booster-effekt i W	3400
Maks. ydeevne i W	3150
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
2. Kogezone/kogeområde	
Position	i midten
Type	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
3. Kogezone/kogeområde	
Ribbehøjde	til højre
Type	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	SmartSelect White


KM 7576 FL 125 Gala Ed
 Induktionskogeplade
 Med 3 PowerFlex-kogeområder og MattFinish



EAN: 4002516787594 / Materiale nummer: 12527010 /
 Gammelt materiale nummer: 26757670DFS

Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
Displayfarve	Hvid
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Permanent gryderegistrering	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Lock&Wipe	•
Minutur	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standby-tilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	20
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (højde)	51
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	780
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	51
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	780
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	16
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	804
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	524
Samlet tilslutningsværdi i kW	11,00
Tilslutningslednings længde i m	1,4
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60

KM 7576 FL 125 Gala Ed
Induktionskogeplade
Med 3 PowerFlex-kogeområder og MattFinish




EAN: 4002516787594 / Materiale nummer: 12527010 /
Gammelt materiale nummer: 26757670DFS

Medfølgende tilbehør


Tilslutningsledning

Ja

KM 7576 FL 125 Gala Ed
Induktionskogeplade
Med 3 PowerFlex-kogeområder og MattFinish



KM7575FL, KM7576FL onset (installation drawing)



KM7575FL, KM7576FL flush (installation drawing)