

Duoflex HX1 CarCare

Ledningsfri støvsuger

Stærk | Grab & Go | Let og kompakt | Tilbehør til nem rengøring af bilen



- Li-ion-batteri: op til 55 minutters batteritid med en opladning*
- Stærk som en standardstøvsuger fra Miele**
- SpeedLock: Hurtigt skift mellem komplet og håndholdt enhed
- Let og kompakt: 3,1 kg/0,3 l støvbeholder
- Intelligent elektrobørste med automatisk tilpasning af effekt
- inkl. fleksibel sugeslange og fleksibelt, langt fugemundstykke
- Moderne designkoncept: Casagrå med elementer i spacegrey
- 99,99 %*** Støvsamlingssevne gennem Hygiejnefilter

* Gælder for sugetrin 1 uden tilsluttet elektrobørste.

** Rengøringseffekt i forhold til en Miele-støvsuger Complete C3 (SGEF3) med turbobørste STB 305-3 (støvsamling fra tæpper og hårde gulve med revner, fiberopsamling fra tæpper). lht. IEC62885-2.

*** lht. IEC 62885-4

EAN: 4002516785767 / Materiale nummer: 12532820 / Gammelt materiale nummer: 41QLL039EU1

Konstruktion	
Ledningsfri støvsuger	•
Produkttype	Duoflex HX1
Motorvariant	Digital Efficiency Motor
Produkttype	SQLL0
Konstruktion og design	
Farve	Casa-grå
Rengøring	
Vortex-teknologi	•
Betjeningskomfort	
Elektronisk sugestyrkeregulering	Taster/2 trin
SpeedLock-system	SpeedLock system
Tilbehørsopbevaring	HX-AH 20
Filtersystem	
ComfortClean	•
Støvbeholdervolumen i l	0,3
Tekniske data	
Batteritype	Li-ion
Nominel kapacitet for batteri i mAh	2500
Lydstyrke i dB	79,0
Bredde i mm	260
Højde i mm	1250
Vægt i kg	3,1
Driftstid MIN-trin PowerUnit solo	55
Kapacitet i m2	60
Opladningstid i min.	210
Nominel effekt i w	160
Medfølgende tilbehør	
Værktøj til rengøring	integreret
Elektrobørste HX-EB 20 MultiFloor	•
Afstøvningsbørste HX-DB	•
Møbelmundstykke HX-UN	•
Fugemundstykke HX-CN	•
HX-CNXL fleksibelt XL-fugemundstykke	•
HX-FSH 20 fleksibel støvsugerslange	•