

DAS 4920
Emhætte til udtræk
med EasySwitch-styring til bekvem betjening



- Klassisk design – 90 cm bred emskærm af rustfrit stål
- Enestående betjeningskomfort
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål
- Recirkulation m. Active AirClean- eller Longlife AirClean-filer



EAN: 4002516799771 / Materiale nummer: 12539070 /
Gammelt materiale nummer: 28S4920MNER

Konstruktion og design	
Farve	Matsort
Konstruktion	
Indbygningsemhætte	•
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUU 151,DUU 150
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
EasySwitch	•
Boostertrin	1
Programmerbar frakobling af intensivtrin	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Indikator for fedtfilterets mætningsgrad	•
Indikator for kulfilterets mætningsgrad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Årligt energiforbrug i kWh/år	22,9
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+++
ECO-Motor	•
Klasse for fedtudskilningsniveauet	A
PowerManagement-system	•
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Plejekomfort	
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Filtersystem	
Antal metalfedtfiler i rustfrit stål, der er egnet til maskinopvask (10-lag)	1
Lys	
LED	•
Antal x Watt	1 x 3 W
Lysstyrke i lx	300 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
Blæser	
Dobbeltsidet sugende blæser	•
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	•
Udluftning	
Effektrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	180
Effektrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	280
Effektrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	400
Luftydelse boostertrin 1 (m ³ /t)	600
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	37,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	47,0



DAS 4920
Emhætte til udtræk
med EasySwitch-styring til bekvem betjening



EAN: 4002516799771 / Materiale nummer: 12539070 /
Gammelt materiale nummer: 28S4920MNER

Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	55,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	66,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	24,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	33,0
Lydtryk driftstimer 3 (dB(A) re20µPa)	41,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	56,0
Recirkulation	
Effekttrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	165
Effekttrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	265
Effekttrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	380
Luftydelse boostertrin 1 (m ³ /t) iht. EN 61591	585
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	43,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	61,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	73,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	29,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	39,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	48,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	59,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Tekniske data	
Emfangets bredde i mm	896
Emfangets højde i mm	36
Emfangets dybde i mm	273
Nettovægt i kg	14,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Faseantal	1
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,09
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Medfølgende tilbehør	
Tilbageslagsklap	•

DAS 4920
Emhætte til udtræk
med EasySwitch-styring til bekvem betjening



DAS2920, DAS2920EXTA, DAS2922Living, DAS4920,
Installation drawings