

DAH 1650 Active Væggehætte med energibesparende LED-belysning og elegant touch-betjening



- Frit udsyn – med 598 mm bred glasskærm
- Effektiv – 635 m³/h i boostertrinnet
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål
- Perfekt match – glaspanel og emfang i samme farve
- Egnede til udluftning til det fri og recirkulation



EAN: 4002516804048 / Materiale nummer: 12559240 /
Gammelt materiale nummer: 28H1650OWNER

Konstruktion	
Væggehætte	•
Kabinetfarve	Brillanthvid
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 29 kulfilter
Betjeningskomfort	
Elektronisk styring	•
Effektrin (antal uden boostertrin)	3
ComfortControl	•
Tænd-/sluk-knap	•
Boostertrin	1
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	B
Årligt energiforbrug i kWh/år	56,2
Klasse for fluidynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	C
Filtersystem	
EDST-Metalfedfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	2
Lys	
LED	•
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Lysstyrke i Lx	330 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Blæser	
Dobbeltsidet sugende blæser	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
Udluftning	
Effektrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	260
Effektrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	325
Effektrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	405
Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591	635
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	51,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	56,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	60,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	69,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	38,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	42,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20μPa)	46,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til 60704-2-13	55,0
Recirkulation	
Effektrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	215
Effektrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	290
Effektrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	385
Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591	570


DAH 1650 Active
Vægemhætte
med energibesparende LED-belysning og elegant touch-betjening



EAN: 4002516804048 / Materiale nummer: 12559240 /
Gammelt materiale nummer: 28H165OWNER

Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	56,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	74,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	61,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	67,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	42,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	47,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	53,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	61,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•
Tekniske data	
Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor	830–1210
Samlet højde for emhætte til recirkulation og ekstern motor i mm	443
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	830
Emfangets bredde i mm	598
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	1210
Emfangets højde i mm	443
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	443
Emfangets dybde i mm	388
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	443
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovægt i kg	13,0
Tilslutningslednings længde i m	1,3
Fejlstrømsrelæ	•
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,24
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Medfølgende tilbehør	
Tilbageslagsklap	•

DAH 1650 Active
Væggehætte
med energibesparende LED-belysning og elegant touch-betjening



DAH1650 Installation drawings