

DAH 1950 Active Vægemhætte med energibesparende LED-belysning og elegant touch-betjening



- Frit udsyn – med glasskærm og en 60 cm bredde på
- Effektiv – 630 m³/h i boostertrinet
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål
- Perfekt match – glaspanel og emfang i samme farve
- Egnede til udluftning til det fri og recirkulation

B

EAN: 4002516804116 / Materiale nummer: 12559260 /
Gammelt materiale nummer: 28H1950BNER

Konstruktion	
Vægemhætte	•
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 29 kulfilter
Design	
Farve	Obsidiansort
Betjeningskomfort	
Elektronisk styring	•
Effektrtrin (antal uden boostertrin)	3
Tænd-/sluk-knap	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	B
Årligt energiforbrug i kWh/år	56,8
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	C
Filtersystem	
EDST-Metalfedtfiler egnet til opvaskemaskine (10 lags)	2
Lys	
LED	•
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Lysstyrke i Lx	300 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Blæser	
Dobbelt-sidede sugende blæser	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
Udluftning	
Effektrtrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	240
Effektrtrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	315
Effektrtrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	385
Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591	630
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	52,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	55,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	60,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	68,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	38,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	41,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20µPa)	46,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	54,0
Recirkulation	
Effektrtrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	205
Effektrtrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	275
Effektrtrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	370
Luftydelse boostertrin 1 (m ³ /t) iht. EN 61591	570
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	56,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	60,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	66,0



DAH 1950 Active
Vægemhætte
med energibesparende LED-belysning og elegant touch-betjening



EAN: 4002516804116 / Materiale nummer: 12559260 /
Gammelt materiale nummer: 28H1950BNER

Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	74,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	41,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	46,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	52,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	60,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•
Tekniske data	
Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor	830-1210
Samlet højde for emhætte til recirkulation og ekstern motor i mm	443
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	830
Emfangets bredde i mm	898
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	1210
Emfangets højde i mm	443
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	443
Emfangets dybde i mm	388
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	443
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Nettovægt i kg	14,5
Tilslutningslednings længde i m	1,3
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,24
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Medfølgende tilbehør	
Tilbageslagsklap	•
Ekstratilbehør	
Aktivt kulfilter	Nein

DAH 1950 Active
Vægemhætte
med energibesparende LED-belysning og elegant touch-betjening



DAH1950 Installation drawings