

DAH 2960 Escala  
Vægemhætte  
med Con@ctivity og smart touch-betjening for komfortabel styring



- Frit udsyn – med 898 mm bred glasskærm
- Enestående betjeningskomfort
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål
- Perfekt match – glaspanel og emfang i samme farve
- Egnede til udluftning til det fri og recirkulation



EAN: 4002516804390 / Materiale nummer: 12559410 /  
Gammelt materiale nummer: 28H2960GNER

<b>Konstruktion og design</b>	
Farve	Grafitgrå
<b>Konstruktion</b>	
Vægemhætte	•
<b>Opvarmningsformer</b>	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 29 kulfilter
<b>Design</b>	
Kantsug	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
ComfortControl	•
Betjeningsknapper	ComfortControl
Tænd-/sluk-knap	•
Sugeeffektrin (antal uden intensivtrin)	3
Boostertrin	1
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Årligt energiforbrug i kWh/år	72,3
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	B
Klasse for fedtudskilningsniveauet	D
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	B
Belysningseffektivitetsklasse	A
<b>Plejekomfort</b>	
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
<b>Filtersystem</b>	
Antal metalfedtfiler i rustfrit stål, der er egnede til maskinopvask (10-lag)	2
<b>Lys</b>	
LED	•
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Lysstyrke i Lx	300 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
<b>Blæser</b>	
Dobbeltsidet sugende blæser	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
<b>Udluftning</b>	
Effektrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	215
Effektrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	315
Effektrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	415
Luftydelse boostertrin 1 (m <sup>3</sup> /t)	675
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	41,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	47,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	65,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	27,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	33,0

DAH 2960 Escala  
Vægemhætte  
med Con@ctivity og smart touch-betjening for komfortabel styring



EAN: 4002516804390 / Materiale nummer: 12559410 /  
Gammelt materiale nummer: 28H2960GNER

Lydtryk driftstimer 3 (dB(A) re20μPa)	39,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	51,0
<b>Recirkulation</b>	
Effekttrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	190
Effekttrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	280
Effekttrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	380
Luftydelse boostertrin 1 (m <sup>3</sup> /t) iht. EN 61591	575
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	47,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	71,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	54,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	60,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	33,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	40,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	46,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	57,0
<b>Sikkerhed</b>	
Sikkerhedsafbryder	•
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•
<b>Tekniske data</b>	
Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor	830–1210
Samlet højde for emhætter med recirkulation i mm	443
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	830
Emfangets bredde i mm	898
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	1210
Emfangets højde i mm	443
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	443
Emfangets dybde i mm	388
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	443
Nettovægt i kg	18,0
Tilslutningslednings længde i m	1,3
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Faseantal	1
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,20
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisninger</b>	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150

DAH 2960 Escala  
Vægemhætte  
med Con@ctivity og smart touch-betjening for komfortabel styring





EAN: 4002516804390 / Materiale nummer: 12559410 /  
Gammelt materiale nummer: 28H2960GNER

#### Medfølgende tilbehør

Tilbageslagsklap

•

DAH 2960 Escala  
Vægemhætte  
med Con@ctivity og smart touch-betjening for komfortabel styring



DAH2960 Installation drawings