

DAH 2960 Escala
Vægemhætte
med Con@ctivity og smart touch-betjening for komfortabel styring



- Frit udsyn – med 898 mm bred glasskærm
- Enestående betjeningskomfort
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål
- Perfekt match – glaspanel og emfang i samme farve
- Egnede til udluftning til det fri og recirkulation



EAN: 4002516804390 / Materiale nummer: 12559410 /
Gammelt materiale nummer: 28H2960GNER

Konstruktion	
Vægemhætte	•
Kabinetfarve	Grafitgrå
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 29 kulfilter
Design	
Kantsug	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effekttrin (antal uden boostertrin)	3
ComfortControl	•
Tænd-/sluk-knap	•
Boostertrin	1
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	B
Årligt energiforbrug i kWh/år	72,3
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	B
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	D
Plejekomfort	
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Filtersystem	
EDST-Metalfedtfiler egnet til opvaskemaskine (10 lags)	2
Lys	
LED	•
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Lysstyrke i Lx	300 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Blæser	
Dobbeltsidet sugende blæser	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
Udluftning	
Effekttrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	215
Effekttrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	315
Effekttrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	415
Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591	675
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	41,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	47,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	65,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	27,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	33,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20µPa)	39,0

DAH 2960 Escala
Vægemhætte
med Con@ctivity og smart touch-betjening for komfortabel styring



EAN: 4002516804390 / Materiale nummer: 12559410 /
Gammelt materiale nummer: 28H2960GNER

Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til 60704-2-13 51,0

Recirkulation

Effekttrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591 190

Effekttrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591 280

Effekttrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591 380

Luftydelse, boostertrin (m³/h) i henhold til EN 61591 575

Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 47,0

Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 54,0

Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 60,0

Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 71,0

Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 33,0

Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 40,0

Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 46,0

Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 57,0

Sikkerhed

Sikkerhedsafbryder •

Etlags sikkerhedsglas (ESG) •

Tekniske data

Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor 830–1210

Samlet højde for emhætte til recirkulation og ekstern motor i mm 443

Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm 830

Emfangets bredde i mm 898

Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm 1210

Emfangets højde i mm 443

Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm 443

Emfangets dybde i mm 388

Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm 443

Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm 450

Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm 650

Nettovægt i kg 18,0

Tilslutningslednings længde i m 1,3

Fejlstrømsrelæ •

Samlet tilslutningsværdi i kW 0,20

Spænding i V 230

Sikring i A 10

Faseantal 1

Frekvens i Hz 50

Monteringsanvisninger

Tilslutning til udluftning til det fri øverst •

Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag •

Udluftningsstudsens diameter i mm 150

DAH 2960 Escala

Vægemhætte

med Con@ctivity og smart touch-betjening for komfortabel styring





EAN: 4002516804390 / Materiale nummer: 12559410 /
Gammelt materiale nummer: 28H2960GNER

Medfølgende tilbehør

Tilbageslagsklap

•

DAH 2960 Escala
Vægemhætte
med Con@ctivity og smart touch-betjening for komfortabel styring



DAH2960 Installation drawings