

## DAH 4970 Sienna

### Vægemhætte

Med særligt lavt lydniveau og designoverflade i Concrete-look



- ECO-motor – den mest lydsvage Miele-emhætte til frit udsyn med kun 50 dB\*
- Unik brugervenlighed – SmartControl og Con@ctivity
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Frit udsyn – med frontpanel i 898 mm bredde
- Designpanel med særlig overflade i Concrete-look

\* med udluftning til det fri, niveau 3 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3



EAN: 4002516804475 / Materiale nummer: 12559470 /  
Gammelt materiale nummer: 28H4970CNER

<b>Konstruktion</b>	
Vægemhætte	•
Kabinetfarve	Concrete-look
<b>Opvarmningsformer</b>	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 29 kulfilter
<b>Design</b>	
Kantsug	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effekttrin (antal uden boostertrin)	3
SmartControl	•
Tænd-/sluk-knap	•
Boostertrin	2
Efterløbstid 5/15 min.	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Indikator for fedtfilterets mætningsgrad	•
Indikator for kulfilterets mætningsgrad	•
Akustikpakke	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
ECO-Motor	•
PowerManagement-system	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	28,2
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	D
<b>Plejekomfort</b>	
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
<b>Filtersystem</b>	
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	2
<b>Lys</b>	
LED	•
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Lysstyrke i Lx	260 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
<b>Blæser</b>	
Dobbelt-sidede sugende blæser	•
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	•
<b>Udluftning</b>	
Effekttrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	215
Effekttrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	315
Effekttrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	415
Luftydelse, boostertrin (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	660
Luftydelse boostertrin 2 (m <sup>3</sup> /t)	875

DAH 4970 Sienna

Vægemhætte

Med særligt lavt lydniveau og designoverflade i Concrete-look



EAN: 4002516804475 / Materiale nummer: 12559470 /

Gammelt materiale nummer: 28H4970CNER

Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	38,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	45,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	50,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	61,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	24,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	31,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20μPa)	36,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	47,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	54,0
<b>Recirkulation</b>	
Effekttrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	175
Effekttrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	275
Effekttrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	430
Luftydelse, boostertrin (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	625
Luftydelse boostertrin 2 (m <sup>3</sup> /t) iht. EN 61591	720
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	46,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	73,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	64,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	76,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	32,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	39,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	50,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	59,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	62,0
<b>Sikkerhed</b>	
Sikkerhedsafbryder	•
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•
<b>Tekniske data</b>	
Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor	830–1210
Samlet højde for emhætte til recirkulation og ekstern motor i mm	420
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	830
Emfangets bredde i mm	898
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	1210
Emfangets højde i mm	420
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	420
Emfangets dybde i mm	381
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	420
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450

DAH 4970 Sienna

Vægemhætte

Med særligt lavt lydniveau og designoverflade i Concrete-look



EAN: 4002516804475 / Materiale nummer: 12559470 /

Gammelt materiale nummer: 28H4970CNER

Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder  $\leq 4,5$  kW ) i mm 650

Nettovægt i kg 18,0

Tilslutningslednings længde i m 1,3

Fejlstrømsrelæ •

Samlet tilslutningsværdi i kW 0,22

Spænding i V 230

Sikring i A 10

Faseantal 1

Frekvens i Hz 50

#### Monteringsanvisninger

Tilslutning til udluftning til det fri øverst •

Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag •

Udluftningsstudsens diameter i mm 150



#### Medfølgende tilbehør

Tilbageslagsklap •

DAH 4970 Sienna

Vægemhætte

Med særligt lavt lydniveau og designoverflade i Concrete-look



DAH4970, DAH4980 Installation drawings